


Adapter do szyn 32A z kablami, W060



Adapter do szyn 32 A. Dwie regulowane szyny montażowe. Górna część jest zdejmowana i posiada fabrycznie zamontowane kable.

NORMY BRANŻOWE

UL

CSA

GL

FUNKCJE

Opis: Adapter do szyn 32A. Z dwoma regulowanymi szynami montażowymi. Ze zdejmowaną górną częścią i kablami (6 mm²).

Napięcie znamionowe: 690 V.

Prąd znamionowy: 32 A.

Do szyn zbiorczych: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Rozpraszanie mocy przy obciążeniu 80%: 2.2 W.

Bieguny: 3 polowe.

Wymiary: 54 × 200 × 75 mm.

Ilość sztuk w zestawie: 1 sztuki.

Zatwierdzenia: CSA, UL, GL.

SPECYFIKACJE

Table 1/1						
Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Materiał	Wykończenie	Kolor
32404	54mm	200mm	75mm	plastik, Stal miękka	Platerowane	Czarny, Jasnoszary

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE