


Łącznik szyny zbiorczej 32A z kablami, WO60



Adaptery do szyn dostosowane do podłączania komponentów różnych producentów.

NORMY BRANŻOWE

GL

FUNKCJE

Opis: Adapter do szyn, 32 A. Z kablami 6 mm². Przystosowany do wyłączników producenta.

Napięcie znamionowe: 690 V.

Prąd znamionowy: 32 A.

Do szyn zbiorczych: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Rozpraszanie mocy przy obciążeniu 80%: 1.6 W.

Szerokość: 45 mm.

Ilość sztuk w zestawie: 1 sztuki.

Zatwierdzenia: GL.

SPECYFIKACJE

Table 1/1						
Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Materiał	Wykończenie	Kolor
32427	200mm	45mm	63mm	Plastik, Stal miękka	Posyty	Czarny, Jasnoszary
32498	200mm	45mm	63mm	Plastik, Stal miękka	Posyty	Czarny, Jasnoszary
32434	200mm	45mm	63mm	Plastik, Stal miękka	Posyty	Czarny, Jasnoszary
32639	200mm	45mm	63mm	Plastik, Stal miękka	Posyty	Czarny, Jasnoszary

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE