


Adapter szyny zbiorczej 80A bez kabli, WO60

Uniwersalny adapter do szyn, z jedną regulowaną szyną montażową i zaciskami sprężynowymi 1,5-16 mm².



FUNKCJE

Opis: Adapter do szyn 80 A. Z jedną regulowaną szyną montażową. Bez kabli, z zaciskami sprężynowymi 1.5 - 16 mm².

Napięcie znamionowe: 690 V.

Prąd znamionowy: 80 A.

Do szyn zbiorczych: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Rozpraszanie mocy przy obciążeniu 80%: 6 W.

Bieguny: 3 polowe.

Ilość sztuk w zestawie: 1 sztuki.

SPECYFIKACJE

Table 1/1						
Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Materiał	Zakończ	Kolor
32464	200mm	54mm	63mm	Plastik, Stal miękka	Posyty	Czarny, Jasnoszary

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE