

Płytki przepustu z dławikiem kablowym, podłączony pierścień uszczelniający, mały, CCFGS



CCFGS cable glands are used with CCFI, CCFO and CCFR cable entry systems.

NORMY BRANŻOWE

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP66

FUNKCJE

IP66 Modular Halogen-free and silicone free cable entry system, that provide versatility, variability and variety

Everything mounted from the outside of the enclosure

The frames, inlays and grommets can be combined in many ways - ensuring you many versatile configuration options

The frame does not need to be disassembled if requirements change or carrying out service work

No need to disassemble and reconnect connectors on cables so manufactures warranty is not voided

The conical shape of the grommets allows them to be easily pressed in, provides static strain relief in accordance with DIN EN 62444

For assembly, they are pressed from the inside out into the openings of the assembled inlays

The grommets are available in different sizes to match the diameter of the cable

The CCFGS is first placed around the cable and then inserted into the cable gland

Based on the wave-cut profile, there is no need to remove the connector on the assembled cabled

SPECYFIKACJE

Table 1/1						
Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Materiał	Wykończenie	Kolor
CCFGS15	20.3mm	20.3mm	17.7mm	plastik	Bez obróbki	Szary
CCFGS14	20.3mm	20.3mm	17.7mm	plastik	Bez obróbki	Szary
CCFGS12	20.3mm	20.3mm	17.7mm	plastik	Bez obróbki	Szary
CCFGS13	20.3mm	20.3mm	17.7mm	plastik	Bez obróbki	Szary
CCFGS10	20.3mm	20.3mm	17.7mm	plastik	Bez obróbki	Szary
CCFGS11	20.3mm	20.3mm	17.7mm	plastik	Bez obróbki	Szary
CCFGS8	20.3mm	20.3mm	17.7mm	plastik	Bez obróbki	Szary
CCFGS9	20.3mm	20.3mm	17.7mm	plastik	Bez obróbki	Szary
CCFGS6	20.3mm	20.3mm	17.7mm	plastik	Bez obróbki	Szary
CCFGS7	20.3mm	20.3mm	17.7mm	plastik	Bez obróbki	Szary
CCFGS2	20.3mm	20.3mm	17.7mm	plastik	Bez obróbki	Szary
CCFGS4	20.3mm	20.3mm	17.7mm	plastik	Bez obróbki	Szary
CCFGS5	20.3mm	20.3mm	17.7mm	plastik	Bez obróbki	Szary
CCFGS015	20.3mm	20.3mm	17.7mm	plastik	Bez obróbki	Szary
CCFGS3	20.3mm	20.3mm	17.7mm	plastik	Bez obróbki	Szary

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.