

Wejście Kablowe Głębokie, CEPH



Wlot kablowy CEPH zapewnia bardzo płaskie, niewielkie, profesjonalne wejście kablowe z bardzo ciasną uszczelką. Specjalny kształt stożkowej przelotki membranowej zapewnia optymalne odciążenie.

NORMY BRANŻOWE

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP66

FUNKCJE

Opis: Szybki i ekonomiczny wlot kablowy z uszczelnieniem do przewodów wlotowych i/lub przewodów pneumatycznych wewnątrz obudowy. Możliwość przymocowania za pomocą wkretów lub wbudowanego systemu zatrzaskowego odpowiedniego od ścianek o grubości 1,5 do 2,5 mm.

Wykończenie: Czarny

Zapalność: UL94 V-0

Materiał: Poliamid 6.6/TPE

Ilość sztuk w zestawie: 1 szt.

Zabezpieczenie: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (tylko do użytku wewnątrz budynków)

Odporność na temperaturę: od -40°C do 90°C

SPECYFIKACJE

Table 1/1						
Numer katalogowy	Liczba wlotów kablowych	Wprowadzenie kabla	Rozmiar wycięcia	Wysokość	Szerokość	Głębokość
CEPH1324	13	(10) 3.2 - 6.3 mm, (3) 16.0 - 20.5 mm	36 x 112mm	58mm	149.6mm	12mm
CEPH16124	16	(8) 3.2 - 5.5 mm, (6) 5.0 - 8.5 mm, (2) 9.5 - 14.5 mm	36 x 112mm	58mm	149.6mm	12mm
CEPH1624	16	(2) 3.2 - 6.3 mm, (9) 4.0 - 7.5 mm, (1) 5.5 - 10.5 mm, (1) 8.0 - 12.5 mm, (3) 12.0 - 16.2 mm	36 x 112mm	58mm	149.6mm	12mm
CEPH2024	20	(12) 3.2 - 6.3 mm, (8) 5.5 - 10.5 mm	36 x 112mm	58mm	149.6mm	12mm
CEPH2124	21	(1) 3.2 - 6.3 mm, (14) 4.0 - 7.5 mm, (4) 5.5 - 10.5 mm, (2) 8.0 - 12.5 mm	36 x 112mm	58mm	149.6mm	12mm
CEPH3224	32	(32) 3.2 - 6.3 mm	36 x 112mm	58mm	149.6mm	12mm

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.