

Drzwi przestrzeni kablowej do obudów stojących podłogowych, DPA



Drzwi do przedziału kablowego umożliwiają dostęp do poszczególnych komór kablowych, co pozwala na łatwą instalację i konserwację w terenie.

FUNKCJE

Opis: Do zamknięcia pionowego przedziału kablowego. Używane w połączeniu z CDV. Aby zamknąć przód, górę i dół, wymagane są panele DPC/DPCV.

Materiał: Płyta stalowa 2 mm.

Wykończenie: RAL 7035 powłoka strukturalna powlekana proszkowo.

Zabezpieczenie: Zgodna z IP 44.

Wymagania montażowe: Dodaj CDH dla ram MC i używaj CDHK dla ram MK.

Ilość sztuk w zestawie: 1 drzwi z zawiasami wyposażone w zamek dwupiórowy z wkładką 3 mm.

SPECYFIKACJE

Table 1/1						
Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Materiał obudowy	Rodzina produktów	Materiał	Wykończenie
DPA1606R5	1600mm	600mm	Stal miękka	Wolnostojący	Stal miękka	Posyty
DPA1806R5	1800mm	600mm	Stal miękka	Wolnostojący	Stal miękka	Posyty
DPA2006R5	2000mm	600mm	Stal miękka	Wolnostojący	Stal miękka	Posyty
DPA1804R5	1800mm	400mm	Stal miękka	Wolnostojący	Stal miękka	Posyty
DPA1604R5	1600mm	400mm	Stal miękka	Wolnostojący	Stal miękka	Posyty
DPA1404R5	1400mm	400mm	Stal miękka	Wolnostojący	Stal miękka	Posyty
DPA2004R5	2000mm	400mm	Stal miękka	Wolnostojący	Stal miękka	Posyty

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE