

Kółka samonastawne, LCR

Kółka umożliwiają łatwe przestawianie wyposażonej obudowy.



FUNKCJE

Opis: Do łatwego transportowania (wyposażonej) obudowy. Może być montowane bezpośrednio do ramy obudowy lub pod cokołem (PF/PV) za pomocą dostarczanych wsporników montażowych. Podnosi obudowę o 70 mm.

Obciążenie maksymalne: 2800 N (w ruchu) lub 5600 N (statyczne) na zestaw.

Ilość sztuk w zestawie: 4 sztuki z akcesoriami montażowymi.

SPECYFIKACJE

Materiał: plastik; plastik

Wykończenie: Platerowane

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Liczba kółek	Hamulce w zestawie	Materiał obudowy
LCR471	73mm	102mm	80mm	4	Tak	Stal miękka
LCR470	73mm	102mm	80mm	4	Nie	Stal miękka
LCR472	73mm	102mm	80mm	4	Tak	Stal miękka

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

ENC_LCR471 contains 2 casters with brakes and 2 without brakes

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE