


Kompaktowa aluminiowa obudowa stojąca na zewnątrz, EKOM



Kompaktowe obudowy stojące z podwójnymi ściankami z aluminium z serii EKOM o stopniu ochrony IP 66 do zastosowań zewnętrznych są dostępne od ręki w wielu różnych rozmiarach. Komponenty wewnątrz obudów o wysokim stopniu chroniony przed wpływem warunków zewnętrznych, ale także przed aktami wandalizmu i niekorzystnymi temperaturami. Wszystkie te czynniki pozwalają wyeliminować ryzyko usterek komponentów i związanych z tym zbędnych przestojów.

NORMY BRANŻOWE

cULus UL Listed

CE, UK CA, UL, EAC

IP Declaration of Compliance

FUNKCJE

Korpus: Jednocześnie korpus obudowy. Zintegrowane profile z otworami umożliwiają regulację głębokości montażu płyty montażowej. Rama w wersjach z wieloma drzwiami jest podzielona na indywidualne moduły.

Ostona przeciwdeszczowa: Skośny daszek z zintegrowaną rynną i otworami wentylacyjnymi na obwodzie.

Podwójna ścianka: Tylne i prostopadłe podwójne ścianki oraz górne i dolne otwory wentylacyjne zapewniają przepływ powietrza.

Uziemienie: Wszystkie panele są uziemione przez elementy mocujące oraz wyposażone w osobny kołek uziemienia.

Zatwierdzenia: GOST. Odporność na warunki klimatyczne i substancje aktywne chemicznie zgodnie z EN61969-3 „Konstrukcje mechaniczne dla sprzętu elektronicznego. Obudowy zewnętrzne”.

Płyty dolne: Element dostarczany jako dodatkowy.

Panel tylny: Mocowanie od wewnątrz. Standardowe akcesoria do montażu drzwi tylnych.

Zabezpieczenie: Zgodność z IP 66 | TYP 4X, 12 | IK 10, po zamontowaniu płyty dolnej.

Materiał: Aluminium AlMg3. Rama: 2 mm. Drzwi: 2 mm. Panel tylny: 2 mm. daszek przeciwdeszczowy: 2 mm. Podwójne ścianki: 2 mm.

Zamek: System blokowania z zasuwnicą 4-punktową. Nie koliduje z wewnętrzną przestrzenią obudowy. Standardowy uchwyt podnoszony z zamkiem.

Wykończenie: RAL 7035 Poliester 100%, strukturalna powłoka proszkowa .

Drzwiczki: Podwójne ścianki oraz górne i dolne otwory wentylacyjne zapewniają przepływ powietrza. Montaż na krytych zawiasach umożliwiających otwieranie w lewo lub w prawo. Wersje z wieloma drzwiami są wyposażone w indywidualnie zamykane drzwi.

Delivery: Frame with fitted door with swinghandle, rear panel, rain hood and double walls. Delivery also includes earthing bolts. Delivered on a pallet which is identical to the width of the enclosure to allow baying without removal. All packing material is recyclable. Mounting plate and bottom plates are not included in the standard delivery.

SPECYFIKACJE

Grubość (T):	2mm
Materiał:	Aluminium
Kolor:	Jasnoszary
Wykończenie:	Malowany proszkowo
Kod koloru:	RAL 7035

Table 1/1						
Numer katalogowy	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Głębokość (D)	Liczba drzwi	Masa	Szybka wysyłka
EKOM12066	1200mm	599mm	600mm	1	62kg	Nie
EKOM12086	1200mm	800mm	600mm	1	52kg	Nie
EKOM12126	1200mm	1199mm	600mm	2	72kg	Nie
EKOM14066	1400mm	599mm	600mm	1	73kg	Nie
EKOM14086	1400mm	800mm	600mm	1	76kg	Nie
EKOM14185	1400mm	1800mm	500mm	3	139kg	Nie

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.