

Kompaktowa konstrukcja LED Light, TLCL



Energooszczędne oświetlenie LED z możliwością montażu na wiele sposobów, w tym bezpośredniego montażu na 19" profilach, w każdej obudowie, usprawnia obsługę w terenie.

NORMY BRANŻOWE

CE

EAC

FUNKCJE

Opis: Kompaktowy system oświetleniowy, odpowiedni do wszystkich typów obudów i stelaży. Możliwość montażu na trzy sposoby: na magnesy, na śruby w zmiennym rozstawieniu lub na zatrzaski w 19" stelażach. Lampa w technologii LED o długiej żywotności (około 50 000 godz.). Korpus systemu oświetlenia wykonany z tworzywa PC-ABS. Zamontowany w ramie zintegrowany Przełącznik drzwiowy TLCS z kablem pozwala na aktywację lampy, bez potrzeby dodatkowego okablowania. TUBO LED wykonany z tworzywa PC, białe światło.

Typ lampy: Diody LED o dużej mocy.

Luminancja: 945 Lm.

Pobór mocy: 7,2 W.

Temperatura robocza: Od -20°C do +50°C.

Wymiary: 448 x 54,5 x 26 mm.

Połączenia: Kabel otwarty 2 x 0,75 mm² (o długości 1,5m), miniaturowe złącze 2 x 0,75 mm² do Przełącznika drzwiowego.

Zatwierdzenia: CE, EAC.

Dostawa: 1 lampa z zamontowanym przewodem połączeniowym, magnesami i śrubami mocującymi.

Luminosity: 945 Lm

SPECYFIKACJE

Materiał: Plastik
Zakończ: Teksturowane

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Kolor	Kod koloru	Napięcie AC
TLCL87035	26mm	448mm	54.5mm	Jasnoszary	RAL 7035	240V
TLCL87035-24	26mm	448mm	54.5mm	Jasnoszary	RAL 7035	
TLCL89005	26mm	448mm	54.5mm	Czarny strumień	RAL 9005	240V
TLCL89005-24	26mm	448mm	54.5mm	Czarny strumień	RAL 9005	

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Wersja 100-240 V dostępna na zamówienie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE