

Płytki zaciskowa połączeniowa, W060



Listwa zaciskowa przyłączeniowa do wielu różnych typów przewodów.

NORMY BRANŻOWE

UL

CSA

GL

FUNKCJE

Opis: Płyta montażowa połączeniowa, 3-polowa, z pokrywą.

Do szyn zbiorczych: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Napięcie znamionowe: 690 V.

Znamionowy prąd udarowy I_{pk} maks.: 40.5 kA (01240), 56.3 kA (01243).

Ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka.

Zatwierdzenia: CSA, UL, GL.

SPECYFIKACJE

Table 1/1						
Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Materiał	Zakończ	Kolor
01240	54mm	25mm	32mm	Plastik	Teksturowane	Jasnoszary
01243	81mm	25mm	32mm	Plastik	Teksturowane	Jasnoszary

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE