


System konsoli ze stali nierdzewnej, MPCS



Ten system łączonych konsol MPCS ze stali nierdzewnej zapewnia stopień ochrony IP 55/56. Obejmuje trzy zamienne sekcje, panel górny, pulpity i panel dolny. System jest wyjątkowo uniwersalny, a różne możliwe kombinacje mogą spełnić różne wymagania konstrukcyjne. Ergonomiczna konstrukcja panelu górnego i pulpitu ułatwia instalację i dostęp do urządzeń HMI. Dodatkowo zapewnia więcej przestrzeni na montaż podzespołów. Można ją zainstalować w praktycznie każdym środowisku, w zależności od stopnia narażenia.

NORMY BRANŻOWE

UL 508A Listed; Type 12, 13, 4X; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No. 14-13; Type 12, 13, 4X; File No. E92044

IEC 60529

CE, UK CA, UL, EAC

FUNKCJE

Materiał: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna AISI 304 / AISI 316L (na zamówienie). Korpus i drzwi: 2 mm. Panel tylny: 1,5 mm. Płyty dolne: 1,5 mm. Płyta montażowa: Stal galwanizowana, 2,5 mm.

Korpus: Gięty i spawany liniowo. Konstrukcja konsoli obejmuje podstawę zapewniającą odstęp między podłogą i dolną krawędzią drzwi, która pełni rolę wbudowanego cokołu.

Drzwiczki i panele: Drzwi podstawy pojedyncze, gięte, montowane powierzchniowo, z zawiasami i możliwością otwierania w lewą i w prawą stronę. Sekcja górna i panele pulpitu blokowane są w pozycji otwartej przez automatyczne mechaniczne blokady. Kryte zawiasy umożliwiają otwieranie pulpitu pod kątem 90°. Podwójne drzwi w modelach z podstawą o szerokości 1200 i 1600 mm.

Płyta montażowa: Dostępna standardowo w podstawie. Mocowanie za pośrednictwem uchwytów montażowych na szynie o profilu C, element górny i dolny umożliwiają regulację głębokości. Optymalne rozwiązanie do zastosowania w pulpitych i sekcjach górnych.

Zamek: Zamki dwupiórowe 3 mm do sekcji górnej i pulpitu. Dwa zamki dwupiórowe 3 mm do podstawy. Dostępne są inne opcje. Więcej informacji można znaleźć w sekcji dotyczącej montażu na ścianie.

Dostęp do kabli: Otwór dolny w podstawie umożliwiający dostęp do kabli. Płyty dolne do montażu dławików kablowych dostarczane w standardzie.

Uziemienie: Kołki gwintowane M8 na korpusach, drzwiach i panelach tylnych.

Wykończenie: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna 400.

Zabezpieczenie: Pojedyncze drzwi: IP 66 | TYP 4X, 12, 13 | IK 10. Podwójne drzwi: IP 55 | TYP 12, 13 | IK 10.

Dostawa: Podstawa jest dostarczana z płytą montażową w standardzie. Płyty montażowe w pulpicie i sekcji górnej dostarczane są jako akcesoria. Wszystkie szczeliny w sekcji górnej i w podstawie można zamknąć przy użyciu odpowiedniej płyty akcesoryjnej. Odpowiednie nakrętki i podkładki do różnych kołków uziemiających dostarczane są w zestawie.

SPECYFIKACJE

Grubość: 2mm

Zakończ: Szczotkowany

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Materiał	Płyta montażowa w zestawie	Maksymalna głębokość montażu
MPCS061	500mm	600mm	494mm	Stal nierdzewna 304	Nie	
MPCS061-316	500mm	600mm	494mm	Stal nierdzewna 316L.	Nie	
MPCS062-316	250mm	600mm	985mm	Stal nierdzewna 316L.	Nie	
MPCS063	700mm	600mm	500mm	Stal nierdzewna 304	Tak	470.5mm
MPCS063-316	700mm	600mm	500mm	Stal nierdzewna 316L.	Tak	470.5mm
MPCS081	500mm	800mm	494mm	Stal nierdzewna 304	Nie	
MPCS081-316	500mm	800mm	494mm	Stal nierdzewna 316L.	Nie	
MPCS082	250mm	800mm	985mm	Stal nierdzewna 304	Nie	
MPCS082-316	250mm	800mm	985mm	Stal nierdzewna 316L.	Nie	
MPCS083	700mm	800mm	500mm	Stal nierdzewna 304	Tak	470.5mm
MPCS083-316	700mm	800mm	500mm	Stal nierdzewna 316L.	Tak	470.5mm
MPCS101	500mm	1000mm	494mm	Stal nierdzewna 304	Nie	
MPCS101-316	500mm	1000mm	494mm	Stal nierdzewna 316L.	Nie	
MPCS102	250mm	1000mm	985mm	Stal nierdzewna 304	Nie	
MPCS102-316	250mm	1000mm	985mm	Stal nierdzewna 316L.	Nie	
MPCS103	700mm	1000mm	500mm	Stal nierdzewna 304	Tak	470.5mm
MPCS103-316	700mm	1000mm	500mm	Stal nierdzewna 316L.	Tak	470.5mm

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Materiał	Płyta montażowa w zestawie	Maksymalna głębokość montażu
MPCS121	500mm	1200mm	494mm	Stal nierdzewna 304	Nie	
MPCS121-316	500mm	1200mm	494mm	Stal nierdzewna 316L.	Nie	
MPCS122	250mm	1200mm	985mm	Stal nierdzewna 304	Nie	
MPCS122-316	250mm	1200mm	985mm	Stal nierdzewna 316L.	Nie	
MPCS123	700mm	1200mm	500mm	Stal nierdzewna 304	Tak	470.5mm
MPCS123-316	700mm	1200mm	500mm	Stal nierdzewna 316L.	Tak	470.5mm
MPCS161	500mm	1600mm	494mm	Stal nierdzewna 304	Nie	
MPCS161-316	500mm	1600mm	494mm	Stal nierdzewna 316L.	Nie	
MPCS162	250mm	1600mm	985mm	Stal nierdzewna 304	Nie	
MPCS162-316	250mm	1600mm	985mm	Stal nierdzewna 316L.	Nie	
MPCS163	700mm	1600mm	500mm	Stal nierdzewna 304	Tak	470.5mm
MPCS163-316	700mm	1600mm	500mm	Stal nierdzewna 316L.	Tak	470.5mm
MPCS062	250mm	600mm	985mm	Stal nierdzewna 304	Nie	

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Uwaga: W podwójne drzwi wyposażone są wyłącznie konsole o szerokości 1200 i 1600 mm. * Na żądanie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.