


Adapter CrossBoard Comfort, WOCB

Adapter do montażu urządzeń zabD2:D25ezpieczających silnik. Regulowana szyna montażowa.



NORMY BRANŻOWE

UL

IEC

FUNKCJE

Opis: 3 polowy adapter. Szyna montażowa zamontowana na stałe. Do kompaktowego, kompletnego montażu obwodów silnikowych. Adaptery wyposażone są w kable.

Napięcie znamionowe: 690 V.

Wymiary: 45 × 160 × 45 mm.

Ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka.

Zatwierdzenia: IEC, UL.

SPECYFIKACJE

Table 1/1						
Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Materiał	Wykończenie	Kolor
32676	45mm	160mm	45mm	plastik	Gładki matowy	Jasnoszary, Czarny
32668	45mm	160mm	45mm	plastik	Gładki matowy	Jasnoszary, Czarny
32684	45mm	160mm	45mm	plastik	Gładki matowy	Jasnoszary, Czarny
32692	45mm	160mm	45mm	plastik	Gładki matowy	Jasnoszary, Czarny

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Informację o innych produktach do szyn można uzyskać u przedstawiciela handlowego firmy nVent HOFFMAN.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE