

CS480 Łącznik prosty



CS480 Straight Coupling attaches a tube to the enclosure, enabling 340-degree enclosure rotation. Maintenance-free bearings.

NORMY BRANŻOWE

IEC 60529, IP66

FUNKCJE

Coupling can rotate 340 degrees with rotation stop

Torque preset at factory

Gasket and mounting hardware are included

Assembled CS480 HMI Arm System has a max weight load of 89.6 lb. (40.7 kg)

SPECYFIKACJE

Table 1/1						
Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Materiał	Zakończ	Szybka wysyłka
CCSS48FC	60mm	84mm	84mm	Stal nierdzewna 304	Szczotkowany	Nie

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE