

Obudowa drzwi podwójnych ze stali nierdzewnej, ADR



Dwudrzwiowe obudowy serii ADR z stali nierdzewnej do mocowania na ścianie, to idealne rozwiązanie w miejscach o ograniczonej przestrzeni, gdzie pojedyncze drzwi obudowy zajmowałyby zbyt wiele miejsca po otwarciu. Podział drzwi na dwie części zwiększa także ich nośność. Stopień ochrony IP 55 zapewnia bezpieczeństwo komponentów znajdujących się wewnątrz obudowy, która idealnie sprawdzi się w takich branżach jak przemysł spożywczy oraz farmaceutyczny. Można ją jednak zastosować praktycznie w każdym innym miejscu, w którym odpowiedni stopień ochrony jest istotny.

NORMY BRANŻOWE

UL 508A Listed; Type 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 12

CSA, File No. 1442951: Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL, DNV, EAC

FUNKCJE

Materiał: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna AISI 304L / AISI 316L. Korpus: 1.5 mm. Drzwi: 2 mm. Płyta montażowa: Stal galwanizowana 2.5 mm.

Korpus: Gięty i spawany. W celu ułatwienia instalacji każdy tylny narożnik obudowy jest oznaczony laserowo, aby precyzyjnie wskazać miejsce wiercenia otworów i mocowania wsporników do montażu ściennego AWS.

Drzwiczki: Formowane z jednego elementu. Montaż powierzchniowy z możliwością otwarcia pod kątem 130°. Ukryte zawiasy ze stali nierdzewnej AISI 304 ze sworzniami niegubnymi. Szczelność zapewnia wtryskiwana uszczelka poliuretanowa lub wtryskiwana uszczelka silikonowa. Wewnętrzne, spawane kołki M6 do montowania opcjonalnych profili drzwiowych MMDP.

Zamek: Niestandardowy, 3 mm dwupiórowy zamek firmy nVent HOFFMAN wykonany został z stopu Zamak, obrót kluczyka o 90 stopni, wyposażony w mechanizm redukcji drgań. Zamek z zasuwnicą trzypunktową. Zamek z stali nierdzewnej oraz inne wersje dostępne są jako akcesoria.

Płyta montażowa: Płyta montażowa z oznaczeniami rozmieszczonymi pionowo w odstępach 10 mm, co ułatwiają rozmieszczanie urządzeń w poziomie. Otwory znajdujące się w górnej i w dolnej części ułatwiają montaż przewodów. Mocowanie do tylnej ściany obudowy za pośrednictwem kołków spawanych M8. Wszystkie krawędzie boczne o długości 800 mm i dłuższe są wzmocnione poprzez zawinięcie. Dzięki zastosowaniu akcesorium AMG położenie płyty montażowej można regulować na dowolną głębokość.

Dojście kabli: Nie posiada fabrycznych otworów dławikowych, w celu zapewnienia maksymalnej szczelności i czystości.

Wykończenie: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna 400.

Zabezpieczenie: Zgodność z normami IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Dostawa: Obudowa z drzwiami, płytą montażową, metalowym kluczem i akcesoriami montażowymi.

Informacje dodatkowe: W przypadku montażu na zewnątrz zaleca się zastosowanie daszku przeciwdeszczowego do ochrony przed wodą, a w miejscach wystawionych na nagłe zmiany temperatur należy uwzględnić kondensację pary wodnej. Dodatkowe informacje można znaleźć w części katalogu poświęconej systemom zarządzania temperaturą firmy nVent HOFFMAN.

SPECYFIKACJE

Grubość obiektu: 1.5mm
Grubość drzwi: 2mm
Zakończ: Szczotkowany


Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Głębokość (D)	Materiał	Maksymalna głębokość montażu	Szybka wysyłka
ADR1001030	1000mm	1000mm	300mm	Stal nierdzewna 304	282mm	Nie
ADR1001030-316	1000mm	1000mm	300mm	Stal nierdzewna 316	282mm	Nie
ADR1001230	1000mm	1200mm	300mm	Stal nierdzewna 304	282mm	Nie
ADR1001230-316	1000mm	1200mm	300mm	Stal nierdzewna 316	282mm	Nie
ADR1201240	1200mm	1200mm	400mm	Stal nierdzewna 304	382mm	Nie
ADR1201240-316	1200mm	1200mm	400mm	Stal nierdzewna 316	382mm	Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

* Zamek z 3-punktami ryglowania.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może

spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.