

Pulpity rysunkowe, DDK



To biurko do rysowania zapewnia stabilną powierzchnię i może być używane jako tymczasowe biurko robocze, na dokumenty, komputer lub urządzenia pomiarowe. Biurko składa się równo z ramą i można regulować kąt.

FUNKCJE

Opis: Montowane bezpośrednio do ramy drzwi zapewnia litą powierzchnię na dokumenty, komputer lub urządzenia pomiarowe. Biurko można łatwo złożyć i zablokować w ramach obszaru ramy drzwi. Automatyczny bezpieczny system pozycjonowania blokuje biurko pod kątem 55°, 70° i 90°. DDK800 można też montować w drzwiach o szerokości 1000 mm przy użyciu akcesorium DCP1002.

Materiał: Stal miękka 1,35 mm.

Wykończenie: RAL 7035 powłoka strukturalna powlekana proszkowo.

Ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka z akcesoriami montażowymi.

SPECYFIKACJE

Grubość:	1.35mm
Kolor:	Jasnoszary
Materiał:	Stal miękka
Zakończ:	Malowany proszkowo
Kod koloru:	RAL 7035

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Materiał obudowy	Rodzina produktów	Szybka wysyłka
DDK800R5	342mm	687mm	365mm	Stal miękka	Wolnostojący	Nie
DDK600R5	342mm	487mm	365mm	Stal miękka	Wolnostojący	Nie

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE