

Łokieć 90-stopniowy zewnętrzny górny otwór Lay-In zawias-Cover



Lay-in Hinged-Cover 90-Degree Elbow with Outside Top Opening are used for right-angle wireway installations. This elbow fitting allows a vertical drop to equipment below at a 90-degree corner while maintaining the top opening lay-in feature.

FUNKCJE

Lay-in Hinged-Cover 90-Degree Elbow with Outside Top Opening are used for right-angle wireway installations

This elbow fitting allows a vertical drop to equipment below at a 90-degree corner while maintaining the top opening lay-in feature

SPECYFIKACJE

Kod koloru:	ANSI 61
Zakończ:	Ocynkowany; Malowany proszkowo
Kolor:	Szary
Materiał:	Stal miękka

Table 1/1

Numer katalogowy	Typ	Wysokość	Szerokość	Grubość	Typ płyty uszczelniającej	Ilość płyty uszczelniającej
F88LE9AC	Kolanko	203mm	203mm	1.9mm	Płaska	2
F66LE9AC	Kolanko	152mm	152mm	1.9mm	Płaska	2
F44LE9AC	Kolanko	102mm	102mm	1.9mm	Płaska	2

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Każda płyta zamykająca jest także wyposażona w jedną uszczelkę oraz zestaw śrub do łączenia sekcji.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE