


Przekładka wlotu kablowego 4G

NUMER KATALOGOWY

CCFD4



Za pomocą wkładek zatrzaskowych CCFD można regulować wielkość otworu ramy w zależności od używanej przetłoki.

NORMY BRANŻOWE

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP66

FUNKCJE

Opis: Za pomocą wkładek zatrzaskowych CCFD można regulować wielkość otworu ramy w zależności od używanej przetłoki. Prawidłowe zamontowanie potwierdza słyszalne kliknięcie. Ta elastyczna konfiguracja wlotów kablowych umożliwia dostosowanie do różnych wymagań dotyczących kabli, linii, rur, przewodów pneumatycznych i hydraulicznych.

Wykończenie: Czarny

Zapalność: UL94 V-0

Materiał: Poliamid 6.6/TPE

Ilość sztuk w zestawie: 5 szt.

Zabezpieczenie: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (tylko do użytku wewnątrz budynków)

Odporność na temperaturę: od -40°C do 90°C

ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość: 45mm

Szerokość: 45mm

Głębokość: 17.7mm

Materiał: plastik

Wykończenie: Bez obróbki

Kolor: Czarny

Temperatura robocza: -40 to 120°C

Masa: 0.0054421768707483kg

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE