

Zaślepka 8/16

NUMER KATALOGOWY

CEAB816



Zaslepiony otwór między obudowami dla wlotów kablowych CEP i CCF

NORMY BRANŻOWE

UL94 V-0 Flammability; File No. E61997

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP66

FUNKCJE

Opis: Zaslepione otwory między obudowami dla wlotów kablowych CEP i CCF. Montaż nad otworem za pomocą śrub.

Wykończenie: Czarny

Zapalność: UL94 V-0

Materiał: Poliamid 6.6/TPE

Ilość sztuk w zestawie: 10 szt.

Zabezpieczenie: IP66

Odporność na temperaturę: od -40°C do +120°C

ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość: 55mm

Szerokość: 126mm

Głębokość: 11.5mm

Rodzina produktów: Zarządzanie kablami

Materiał: Plastik

Zakończ: Nieleczona

Kolor: Czarny

Temperatura pracy: -40 to 120°C

Waga: 0.0426303854875283kg

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE