


Wlot kablowy, 20 otworów

NUMER KATALOGOWY

CEPH2024



Wlot kablowy CEPH zapewnia bardzo płaskie, niewielkie, profesjonalne wejście kablowe z bardzo ciasną uszczelką. Specjalny kształt stożkowej przelotki membranowej zapewnia optymalne odciążenie.

NORMY BRANŻOWE

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP66

FUNKCJE

Opis: Szybki i ekonomiczny wlot kablowy z uszczelnieniem do przewodów wlotowych i/lub przewodów pneumatycznych wewnątrz obudowy. Możliwość przymocowania za pomocą wkretów lub wbudowanego systemu zatrzaskowego odpowiedniego od ścianek o grubości 1,5 do 2,5 mm.

Wykończenie: Czarny

Zapalność: UL94 V-0

Materiał: Poliamid 6.6/TPE

Ilość sztuk w zestawie: 1 szt.

Zabezpieczenie: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (tylko do użytku wewnątrz budynków)

Odporność na temperaturę: od -40°C do 90°C

ATRYBUTY PRODUKTU

Ilość wejściowa kabla: 20

Wejście kabla: (12) 3.2 - 6.3 mm; (8) 5.5 - 10.5 mm

Rozmiar wycięcia: 36 x 112mm

Wysokość: 58mm

Szerokość: 149.6mm

Głębokość: 12mm

Materiał: Plastik

Zakończ: Nieleczona

Kolor: Czarny

Temperatura pracy: -40 to 90°C

Waga: 0.1kg

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE