

Drzwi wewnętrzne, 1800x800

NUMER KATALOGOWY

DI1808R5



Powierzchnia montażowa wewnątrz obudowy dla wyświetlaczy i wskaźników, przy jednoczesnej ochronie komponentów przed dostępem osób nieupoważnionych.

FUNKCJE

Opis: Drzwi wewnętrzne zapewniają powierzchnię do montażu urządzeń znajdujących się za zewnętrznymi drzwiami pełnymi lub przeszklonymi. Szerokość przestrzeni montażowej przy maksymalnie wysuniętych do przodu drzwiach wewnętrznych wynosi 80 mm. Regulacja głębokości w odstępach 25 mm. Możliwość dalszego korzystania z płyty montażowej znajdującej się za drzwiami wewnętrznymi. Drzwi wyposażone w dwa zamki dwupiórowe 3 mm.

Materiał: Stal miękka 1.5 mm.

Wykończenie: RAL 7035 Powłoka strukturalna powlekana proszkowo.

Ilość sztuk w zestawie: 1 drzwi z akcesoriami montażowymi.

ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość: 1753mm

Szerokość: 765mm

Głębokość: 53mm

Materiał obudowy: Stal miękka

Rodzina produktów: Wolnostojący

Materiał: Stal miękka

Zakończ: Malowany proszkowo

Kolor: Jasnoszary

Kod koloru: RAL 7035

Grubość: 1.5mm

Ilość opakowania: 1

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Inne rozmiary dostępne na zamówienie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE