

Drzwi częściowe, 150x600

NUMER KATALOGOWY

DP01506R5



Drzwi częściowe umożliwiają tworzenie oddzielnych komór w obudowie.

FUNKCJE

Opis: Do podzielenia przodu obudowy na komory, w połączeniu z dzielnikiem poziomym CDH/CHDK. Wyposażone w zamek dwupiórowy 3 mm (1 zamek do 400 mm, powyżej 400 mm wysokości 2 zamki).

Materiał: Płyta stalowa 1.75 mm.

Wykończenie: RAL 7035 powłoka strukturalna powlekana proszkowo.

Zabezpieczenie: Zgodna z IP 44.

Ilość sztuk w zestawie: 1 drzwi z zawiasami, zamkami i akcesoriami montażowymi.

Wymagania montażowe: Należy dodać CDH dla ram MC i użyć CDHK dla ram MK. Należy użyć DPC/DPCV dla paneli górnych i dolnych.

ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość: 150mm

Szerokość: 600mm

Głębokość: 17mm

Materiał obudowy: Stal miękka

Rodzina produktów: Wolnostojący

Materiał: Stal miękka

Zakończ: Malowany proszkowo

Kolor: Jasnoszary

Kod koloru: RAL 7035

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE