

Panel częściowy, 250x400

NUMER KATALOGOWY

DPP02504R5



Panele częściowe umożliwiają tworzenie oddzielnych komór w obudowie. Mocowane przy pomocy śrub. Możliwość zdjęcia tylko przez upoważniony personel.

FUNKCJE

Opis: Aby podzielić przód obudowy na komory, w przypadku używania w połączeniu z dzielnikiem poziomym CDH/CHDK, gdy nie są wymagane żadne drzwi.

Materiał: Płyta stalowa 1,75 mm.

Wykończenie: RAL 7035 powłoka strukturalna powlekana proszkowo.

Zabezpieczenie: Zgodna z IP 54.

Ilość sztuk w zestawie: 1 panel z akcesoriami montażowymi.

Wymagania montażowe: Dodaj CDH dla ram MC i używaj CDHK dla ram MK. Do górnych i dolnych paneli użyj DPC.

ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość: 250mm

Szerokość: 400mm

Głębokość: 17mm

Materiał obudowy: Stal miękka

Rodzina produktów: Wolnostojący

Materiał: Stal miękka

Zakończ: Malowany proszkowo

Kolor: Jasnoszary

Kod koloru: RAL 7035

Grubość: 1.75mm

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE