

Wkładka DIN 3mm

NUMER KATALOGOWY

LHC528



Wkładki i bębny zamków można montować w klamce uchylnej niezależnie, co umożliwia tworzenie wielu kombinacji. Oznacza to możliwość ograniczenia liczby magazynowanych uchwytów.

FUNKCJE

Opis: Profilowe zamki półbębnekowe. Do uchwytów podnoszonych LHC.

Ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka.

ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość: 37mm

Szerokość: 23mm

Głębokość: 41mm

Typ klucza: Dwubitowy 3 mm

Typ cylindra: Okrągły

Materiał obudowy: Stal miękka

Rodzina produktów: Wolnostojący

Materiał: Plastik; Plastik

Zakończ: Gładka matowa

Kolor: Czarny szary

Ilość opakowania: 1

Waga: 0.5kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

* Inne numery kluczy dostępne na zamówienie. ** Numery kluczy 333, 1333, EK333 i GX130 są równoważne. *** W przypadku otworów kwadratowych 8 mm i trójkątnych 8 mm należy zamówić osobne klucz LSMK.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE