


Nagrzewnica z wentylatorem, EGL



Nagrzewnica EGL z wentylatorem, równomiernie rozprowadza ciepło wewnątrz obudowy, zapobiegając nadmiernemu gromadzeniu się ciepła w jednym miejscu. Zapobiega kondensacji pary wodnej, nawet przy gwałtownym spadku temperatury otocznia.

NORMY BRANŻOWE

cRUus_UL

CE

EAC

FUNKCJE

Opis: Nagrzewnica z wentylatorem

Element grzewczy: Termistor PTC samoregulujący i ograniczający wzrost temperatury.

Trwałość wentylatora: 40 000 godz. przy 25 °C.

Materiał: Tworzywo sztuczne i profil z anodyzowanego aluminium.

Temperatura robocza: Od -40 °C do +70 °C. Wydajność cieplna przy temperaturze otocznia 20 °C.

Połączenie: Wtyk połączeniowy (2 × 0,5–2,5 mm²).

Zabezpieczenie: IP 20, klasa I (z uziemieniem).

Zatwierdzenia: Atest CE

Ilość sztuk w zestawie: 1 szt.

When installed, water condensation will be avoided especially in situations when the ambient temperature dramatically drops

As the air will be distributed by the integrated fan, hot spots within the enclosure will be prevented

A thermostat with a normally closed contact, ETR or EFR, is recommended in order to control the heater

Voltage (V): EGL250UL115, EGL400UL115 - 120 V AC, 50/60 Hz; EGL250UL230, EGL400UL230 - 230 V AC, 50/60 Hz

Protection: IP 20, Class I (earthed)

SPECYFIKACJE

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Materiał	Wykończenie	Maks. prąd przełączania
EGL250UL230	187mm	85mm	104mm	Aluminium, plastik	Młyn	1.1A
EGL250UL115	187mm	85mm	104mm	Aluminium, plastik	Młyn	2.2A
EGL400UL115	227mm	85mm	104mm	Aluminium, plastik	Młyn	3.6A
EGL400UL230	227mm	85mm	104mm	Aluminium, plastik	Młyn	1.8A

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE