

## Ramy obrotowe o pełnej wysokości, ESFC



Rama wychylna do urządzeń 19". Zapewnia dodatkową przestrzeń montażową dla tego sprzętu oraz dostęp od tyłu do zamocowanych komponentów i sprzętu.

### FUNKCJE

Opis: Rama wychylna o pełnej wysokości dla 19" komponentów umożliwia otwieranie lewo lub prawostronne. Może być używana w obudowach stalowych, łączonych oraz kompaktowych. Zawiasy zaprojektowane tak, aby zapewnić dodatkową wbudowaną głębokość. Regulowany zawias górny. Szttywny profil ramy w kształcie litery W do montażu ciężkich urządzeń. Ocynkowane profile pionowe 19" do bezpośredniego uziemienia zamontowanych komponentów. Standardowo wyposażona w zawiasy 130°. Można też montować na boku obudów stojących o głębokości 600 mm. Do stalowych obudów łączonych należy użyć poprzecznych belek wsporczych ESFB w połączeniu z VBD, jeśli konieczne. Głębokość regulowana co 12.5 mm.

Obciążenie maksymalne: 1800 N, dostarczane z mechanizmem samocentrującym.

Zamek: Dwa zamki z wkładką dwupiórową 3 mm.

Materiał: Pionowe profile 19" z stali ocynkowanej 2 mm. Rama: pionowe profile 2 mm i poziome profile 3 mm.

Ilość sztuk w zestawie: 1 rama wychylna z zawiasami.

Wymagania montażowe: ESFM do stalowych obudów łączonych o szerokości 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm. Dodaj ESFB przy montażu w obudowie stalowej łączonej.

## SPECYFIKACJE

**Grubość:** 2mm  
**Materiał:** Stal miękka  
**Zakończ:** Ocynkowana

Table 1/1

| Numer katalogowy | Wysokość | Szerokość | Głębokość | Jednostki stelaża | Materiał obudowy | Szybka wysyłka |
|------------------|----------|-----------|-----------|-------------------|------------------|----------------|
| ESFC316          | 1600mm   | 499mm     | 80mm      | 31U               | Stal miękka      | Nie            |
| ESFC406          | 2000mm   | 499mm     | 80mm      | 40U               | Stal miękka      | Nie            |
| ESFC276          | 1400mm   | 499mm     | 80mm      | 27U               | Stal miękka      | Nie            |
| ESFC366          | 1800mm   | 499mm     | 80mm      | 36U               | Stal miękka      | Nie            |
| ESFC456          | 2200mm   | 499mm     | 80mm      | 45U               | Stal miękka      | Nie            |

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE