

## Drzwi przeszklone, ADCS



Komponenty elektryczne można oglądać przy zamkniętych drzwiach, co chroni je przed dostępem nieupoważnionego personelu do niebezpiecznych części wewnątrz obudowy oraz przed wnikaniem obcych ciał stałych i szkodliwymi skutkami wnikania wody.

### FUNKCJE

Opis: Zamiennik standardowych drzwi, zapewnia wyraźny podgląd komponentów zainstalowanych wewnątrz obudowy. Zamek można wymienić na wszystkie standardowe zamki firmy nVent HOFFMAN.

Materiał: Stal nierdzewna AISI 304 o grubości 1.5 mm, 2 mm w przypadku obudów o wysokości lub szerokości 600 mm lub więcej, oraz przezroczyste szkło bezpieczne o grubości 4 mm.

Wykończenie: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna 400.

Zabezpieczenie: Zgodność z IP 55 | TYP 12, 13, IK 07.

Ilość sztuk w zestawie: 1 drzwi.

The glazed door allows the electrical components to be seen while the enclosure's door is closed

The user can monitor the status of the components without the need for opening the enclosure's door maintaining the ingress protection

## SPECYFIKACJE

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Grubość:</b>     | 1.5mm               |
| <b>Wykończenie:</b> | Szczotkowany        |
| <b>Materiał:</b>    | Stal nierdzewna 304 |

Table 1/1

| Numer katalogowy | Wysokość | Szerokość | Liczba zatrzasków | Rozmiar okna | Materiał obudowy | Rodzina produktów |
|------------------|----------|-----------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|
| ADCS03624        | 360mm    | 240mm     | 1                 | 219 x 83mm   | Stal miękka      | Montaż ścienny    |
| ADCS04030        | 400mm    | 300mm     | 1                 | 259 x 143mm  | Stal miękka      | Montaż ścienny    |
| ADCS04040        | 400mm    | 400mm     | 1                 | 259 x 243mm  | Stal miękka      | Montaż ścienny    |
| ADCS04060        | 400mm    | 600mm     | 1                 | 259 x 443mm  | Stal miękka      | Montaż ścienny    |
| ADCS05040        | 500mm    | 400mm     | 1                 | 359 x 243mm  | Stal miękka      | Montaż ścienny    |
| ADCS05050        | 500mm    | 500mm     | 1                 | 359 x 343mm  | Stal miękka      | Montaż ścienny    |
| ADCS06040        | 600mm    | 400mm     | 2                 | 459 x 243mm  | Stal miękka      | Montaż ścienny    |
| ADCS06060        | 600mm    | 600mm     | 2                 | 459 x 443mm  | Stal miękka      | Montaż ścienny    |
| ADCS06080        | 600mm    | 800mm     | 2                 | 459 x 643mm  | Stal miękka      | Montaż ścienny    |
| ADCS08060        | 800mm    | 600mm     | 2                 | 659 x 443mm  | Stal miękka      | Montaż ścienny    |
| ADCS08080        | 800mm    | 800mm     | 2                 | 659 x 643mm  | Stal miękka      | Montaż ścienny    |
| ADCS10080        | 1000mm   | 800mm     | 1                 | 859 x 643mm  | Stal miękka      | Montaż ścienny    |
| ADCS12080        | 1200mm   | 800mm     | 1                 | 1059 x 643mm | Stal miękka      | Montaż ścienny    |
| ADCS14080        | 1400mm   | 800mm     | 1                 | 1259 x 643mm | Stal miękka      | Montaż ścienny    |

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

\*zamek z 3 punktami ryglującymi. Nie nadaje się do AFS.

## OSTRZEŻENIE

---

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**