

Drzwi przeszklone | Obudowy stojące, DNG



Możliwość podglądu komponentów elektrycznych przy zamkniętych drzwiach, co chroni je przed dostępem nieupoważnionego personelu do niebezpiecznych części wewnątrz obudowy oraz przed wnikaniem obcych ciał stałych i szkodliwymi skutkami wnikania wody.

FUNKCJE

Opis: Drzwi przeszklone z przezroczystą szybą ze szkła bezpiecznego, umożliwiają wgląd do wnętrza obudowy. Wyposażone w 3 mm zamek dwupiórowy oraz ramę. Możliwość zastosowania różnych opcji zamykania. Nadają się do obudów łączonych oraz kompaktowych.

Materiał: Rama: Płyta stalowa 2 mm. Obszar widoczności: przezroczyste szkło bezpieczne 4 mm. / Rama stalowa 2 mm.
Pole widzenia: przezroczyste szkło bezpieczne 4 mm.

Wykończenie: RAL 7035 powłoka strukturalna powlekana proszkowo.

Zabezpieczenie: Zgodność z IP 55 | TYP 12 | IK 07.

Ilość sztuk w zestawie: 1 szt.

Wymagania montażowe: Jeśli żadne drzwi nie były wcześniej montowane, należy użyć zestawu zawiasów DNMK01.

SPECYFIKACJE

Grubość:	2mm
Kolor:	Jasnoszary
Materiał:	Stal miękka
Wykończenie:	Powłoka proszkowa
Kod koloru:	RAL 7035

Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Rozmiar okna	Materiał obudowy
DNG1106R5	DNG1106R5	1082mm	593mm	17mm	876 x 415mm	Stal miękka
DNG1206R5	DNG1206R5	1182mm	593mm	17mm	976 x 415mm	Stal miękka
DNG1208R5	DNG1208R5	1182mm	793mm	17mm	976 x 615mm	Stal miękka
DNG1406R5		1382mm	593mm	17mm	1176 x 415mm	Stal miękka
DNG1408R5		1382mm	793mm	17mm	1176 x 615mm	Stal miękka
DNG1606R5		1582mm	593mm	17mm	1376 x 415mm	Stal miękka
DNG1608R5		1582mm	793mm	17mm	1376 x 615mm	Stal miękka
DNG1806R5		1782mm	593mm	17mm	1576 x 415mm	Stal miękka
DNG1808R5		1782mm	793mm	17mm	1576 x 615mm	Stal miękka
DNG2006R5		1982mm	593mm	17mm	1776 x 415mm	Stal miękka
DNG2008R5		1982mm	793mm	17mm	1776 x 615mm	Stal miękka
DNG2010R5		1982mm	992mm	17mm		Stal miękka
DNG2206R5		2182mm	593mm	17mm	1976 x 415mm	Stal miękka
DNG2208R5		2182mm	793mm	17mm	1976 x 615mm	Stal miękka

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może

spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.