

Rozdzielacze poziome do obudów stojących podłogowych, CDH



Profil zapewnia separację poziomą oraz zapewnia zabezpieczenie drzwi częściowych i paneli.

FUNKCJE

Opis: Stosowane, gdy obudowa wymaga poziomej separacji drzwi częściowych lub paneli. Montaż na profilu obudowy z serii obudów stojących. Zastosowanie plastikowych zaślepek zapewnia stopień ochrony IP54, bez zaślepek IP20.

Wymagania montażowe: Części CDH = liczba drzwi DP i/lub paneli DDP + 1.

Ilość sztuk w zestawie: 2 profile z akcesoriami montażowymi.

Materiał: Stal ocynkowana 2 mm.

SPECYFIKACJE

Grubość: 2mm
Zakończ: Posyty
Materiał: Cynk

Table 1/1

Numer katalogowy	Szerokość	Materiał obudowy	Rodzina produktów	Szybka wysyłka
CDH800	800mm	Stal miękka	Wolnostojący	Nie
CDH600	600mm	Stal miękka	Wolnostojący	Nie
CDH400	400mm	Stal miękka	Wolnostojący	Nie

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE