


Segregacja wewnętrzna płyty poziome do dystrybucji zasilania, MSISM



Stalowa ocynkowana płyta oddzielająca MSISM jest dostępna od ręki i wstępnie zwymiarowana. Płyta powinna być używana wtedy, kiedy podsekcje muszą być rozdzielone. Jest umieszczana między płytą montażową a panelem przednim umieszczonym wewnątrz obudowy. Nie są wymagane żadne śruby, co ułatwia montaż. Sekcja napraw może zatem odpowiadać segregacji 4 stopnia zgodnie z normą IEC 61439.

FUNKCJE

Opis: Wstępnie zwymiarowane poziome płyty oddzielające do umieszczenia między poziomem montażowym a przednimi pokrywami. Można je łatwo wsunąć na miejsce; pozwalają uzyskać 4 przedziały na MCB i MCCB. Żadne dokręcanie nie jest wymagane.

Materiał: Stal ocynkowana 1,5 mm

Dostawa: 1 sztuka.

Stalowe ocynkowane poziome płyty oddzielające, wstępnie zwymiarowane pod kątem przestrzeni między tylną częścią podsekcji a panelami przednimi, przeznaczone do tworzenia przedziałów

Standardowe akcesorium jest dostępne od ręki i gotowe do montażu w obudowach o szerokości 600 lub 800 mm

Płyty można łatwo zamontować i nie wymagają śrub

Wymagany czas pracy po stronie klienta jest krótszy, ponieważ płyta jest wstępnie przycięta i nie wymaga dokręcenia żadnych śrub podczas montażu, co zmniejsza koszty pracy

Sekcja napraw może zatem odpowiadać segregacji 4 stopnia zgodnie z normą IEC 61439, co jest niezbędnym wymogiem w określonych projektach

Płytę montażową (MSMPN) należy przymocować bezpośrednio do pionowych profili systemu mocowania (MSFP)

Do utworzenia stałego przedziału konieczne jest zastosowanie paneli częściowych (MSMBP lub MSMPCP)

SPECYFIKACJE

Table 1/1

Numer katalogowy	Szerokość	Współpracuje z	Materiał obudowy	Rodzina produktów	Materiał	Zakończ
MSIS800M	800mm	IEC	Stal miękka	Wolnostojący	Stal, Cynk	Gładka
MSIS600M	600mm	IEC	Stal miękka	Wolnostojący	Stal, Cynk	Gładka
MSIS400M	400mm	IEC	Stal miękka	Wolnostojący	Stal, Cynk	Gładka

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE