

Regulator poziomowania, LFA



Regulator jest przeznaczony do poziomowania na nierównych posadzkach w miejscu instalacji. Zakres poziomowania wynosi maksymalnie 15 mm, regulator jest montowany w zmontowanej obudowie przez element narożny cokołu PF/PFS.

FUNKCJE

Opis: Do poziomowania na nierównych posadzkach w miejscu instalacji, do 15 mm. Montowany przez element narożny cokołu PF/PFS.

Materiał: Ocynk.

Obciążenie maksymalne: 2500 N na stopkę.

Ilość sztuk w zestawie: 4 sztuki z osprzętem do montażu.

SPECYFIKACJE

Zakończ: Posyty

Materiał: Cynk

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Kompatybilna wysokość cokołu	Materiał obudowy	Rodzina produktów
LFA104	22mm	34mm	68mm	100	Stal miękka	Wolnostojący
LFA204	22mm	34mm	68mm	200	Stal miękka	Wolnostojący

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE