

Oczka do podnoszenia | Obudowy naścienne, AL

Oczka do podnoszenia gwarantują bezpieczny transport i przenoszenie obudowy.



FUNKCJE

Opis: Gwint M12. Zgodność z wymogami dotyczącymi podnoszenia DIN 580. Wymagana obróbka.

Materiał: Stal.

Ilość sztuk w zestawie: 2 śruby oczkowe, 2 wzmocnienia i akcesoria montażowe.

SPECYFIKACJE

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Materiał obudowy	Rodzina produktów	Materiał
AL9301	59mm	54mm	40mm	Stal miękka	Montaż ścienny	Stal miękka

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Nie nadaje się do AFS.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE