

Kątowniki montażowe (19-calowe), DNB



Łatwe i szybkie w montażu wsporniki pozwalają na stworzenie 19" przestrzeni w obudowach o szerokości 800 mm, umożliwiając montaż urządzeń w fabryce lub w terenie.

FUNKCJE

Opis: Do montażu profili 19" w obudowach o szerokości 800 mm.

Materiał: Stal ocynkowana 3 mm.

Ilość sztuk w zestawie: 4 uchwyty i akcesoria do montażu

SPECYFIKACJE

Table 1/1						
Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Materiał	Zakończ	Grubość
DNB01	74mm	51mm	78mm	Stal	Ocynkowana	3mm

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE