


Kąty montażowe (19 cala), DNN



Profile umożliwiają montaż 19" urządzeń wewnątrz konsoli, zarówno w fabryce jak i w terenie.

FUNKCJE

Opis: Wsporniki montażowe DNB umożliwiają utworzenie 19" lub mniejszej przestrzeni w obudowach o szerokości 800 mm. Wsporniki montażowe DND umożliwiają utworzenie 19" przestrzeni w obudowach o szerokości 600 mm.

Materiał: Stal ocynkowana 2 mm.

Ilość sztuk w zestawie: 2 sztuki.

SPECYFIKACJE

Grubość: 2mm
Materiał: Stal
Zakończ: Ocynkowana

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Jednostki stelaża	Materiał obudowy	Szybka wysyłka
DNN09	400mm	45mm	49mm	9U	Stal miękka, Stal nierdzewna	Nie
DNN06	267mm	45mm	49mm	6U	Stal miękka, Stal nierdzewna	Nie
DNN13	579mm	45mm	49mm	13U	Stal miękka, Stal nierdzewna	Nie
DNN15	667mm	45mm	49mm	15U	Stal miękka, Stal nierdzewna	Nie
DNN10	445mm	45mm	49mm	10U	Stal miękka, Stal nierdzewna	Nie
DNN11	489mm	45mm	49mm	11U	Stal miękka, Stal nierdzewna	Nie

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE