

Rama montażowa, UMF



Możliwość fabrycznego montażu komponentów modułowych oraz dopasowania głębokości ramy do potrzeb klienta, na przykład w przypadku potrzeby instalacji urządzeń o większych gabarytach.

FUNKCJE

Opis: Do prostego montażu komponentów na szynę DIN. Szyny DIN dają możliwość regulacji wysokości.

Materiał: Stal galwanizowana.

Dostawa: Profile pionowe, wzmocnione szyny montażowe DIN, wsporniki i akcesoria montażowe.

Adjustable DIN rail frame for compact polyester wall mounted enclosures

Modular components can be pre-mounted onto the chassis before being fitted into the enclosure

The frame allows the components to be mounted and adjusted to the correct depth

The frame allows panel builders to quickly install modular components or large equipment as the frame can be adjusted in depth

SPECYFIKACJE

Zakończ: Ocynkowany
Materiał: Stal ocynkowana

Table 1/1						
Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Ilość modułu	Szyna DIN	Materiał obudowy	Szybka wysyłka
UMF5403	515mm	415mm	54	3	Poliester	Nie
UMF3202	315mm	215mm	12	3	Poliester	Nie
UMF6403	615mm	415mm	54	3	Poliester	Nie
UMF4302	415mm	315mm	24	3	Poliester	Nie
UMF7503	735mm	535mm	88	4	Poliester	Nie
UMF8604	835mm	635mm	96	4	Poliester	Nie
UMF10805	1035mm	835mm	180	5	Poliester	Nie

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE