


Płyty montażowe do dystrybucji zasilania, MSMPN



Płyta montażowa, MSMPN, dla systemów mocujących i modułowych. Łatwa w obróbce. Możliwość montażu komponentów przed instalacją w obudowie.

FUNKCJE

Opis: Płyta montażowa do montażu wyłączników. Nadaje się do połączeń lewych i prawych.

Materiał: Stal galwanizowana 1.5 mm.

Ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka z akcesoriami montażowymi.

Wymagania montażowe: Do montażu na ramie modułowej z MSMPA01 lub MSMPF01.

SPECYFIKACJE

Zakończ: Poszyty

Materiał: Stal

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Typ	Pasuje do rozmiaru obudowy	Rozmiar panelu	Materiał obudowy
MSMPN1008H	10mm	800mm	Otwieranie poziome	100 x 800mm	96 x 670mm	Stal miękka
MSMPN0506	50mm	600mm	Gładka	50 x 600mm	496 x 470mm	Stal miękka
MSMPN0508	50mm	800mm	Gładka	50 x 800mm	496 x 670mm	Stal miękka
MSMPN1006	100mm	600mm	Gładka	100 x 600mm	96 x 470mm	Stal miękka
MSMPN1006H	100mm	600mm	Otwieranie poziome	100 x 600mm	96 x 470mm	Stal miękka
MSMPN1008	100mm	800mm	Gładka	100 x 800mm	96 x 670mm	Stal miękka
MSMPN1506	150mm	600mm	Gładka	150 x 600mm	146 x 470mm	Stal miękka
MSMPN1506V	150mm	600mm	Otwieranie pionowe	150 x 600mm	146 x 470mm	Stal miękka
MSMPN1508	150mm	800mm	Gładka	150 x 800mm	146 x 670mm	Stal miękka
MSMPN1508V	150mm	800mm	Otwieranie pionowe	150 x 800mm	146 x 670mm	Stal miękka
MSMPN2006	200mm	600mm	Gładka	200 x 600mm	196 x 470mm	Stal miękka
MSMPN2006V	200mm	800mm	Otwieranie pionowe	200 x 600mm	196 x 470mm	Stal miękka
MSMPN2008	250mm	600mm	Gładka	200 x 800mm	196 x 670mm	Stal miękka
MSMPN2008V	200mm	800mm	Otwieranie pionowe	200 x 800mm	196 x 670mm	Stal miękka
MSMPN2506	250mm	600mm	Gładka	250 x 600mm	246 x 470mm	Stal miękka
MSMPN2506V	250mm	600mm	Otwieranie pionowe	250 x 600mm	246 x 470mm	Stal miękka
MSMPN2508	250mm	800mm	Gładka	250 x 800mm	246 x 670mm	Stal miękka

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Typ	Pasuje do rozmiaru obudowy	Rozmiar panelu	Materiał obudowy
MSMPN2508V	250mm	800mm	Otwieranie pionowe	250 x 800mm	246 x 670mm	Stal miękka
MSMPN3006	300mm	600mm	Gładka	300 x 600mm	296 x 470mm	Stal miękka
MSMPN3006V	300mm	600mm	Otwieranie pionowe	300 x 600mm	296 x 470mm	Stal miękka
MSMPN3008	300mm	800mm	Gładka	300 x 800mm	296 x 670mm	Stal miękka
MSMPN3008V	300mm	800mm	Otwieranie pionowe	300 x 800mm	296 x 670mm	Stal miękka
MSMPN4006	400mm	600mm	Gładka	400 x 600mm	396 x 470mm	Stal miękka
MSMPN4006V	400mm	600mm	Otwieranie pionowe	400 x 600mm	396 x 470mm	Stal miękka
MSMPN4008	400mm	800mm	Gładka	400 x 800mm	396 x 670mm	Stal miękka
MSMPN4008V	400mm	800mm	Otwieranie pionowe	400 x 800mm	396 x 670mm	Stal miękka
MSMPN4506	450mm	600mm	Gładka	450 x 600mm	446 x 470mm	Stal miękka
MSMPN4506V	450mm	600mm	Otwieranie pionowe	450 x 600mm	446 x 470mm	Stal miękka
MSMPN4508	450mm	800mm	Gładka	450 x 800mm	446 x 670mm	Stal miękka
MSMPN4508V	450mm	800mm	Otwieranie pionowe	450 x 800mm	446 x 670mm	Stal miękka
MSMPN5006	500mm	600mm	Gładka	500 x 600mm	496 x 470mm	Stal miękka
MSMPN5008	500mm	800mm	Gładka	500 x 800mm	496 x 670mm	Stal miękka
MSMPN6006	600mm	600mm	Gładka	600 x 600mm	596 x 470mm	Stal miękka
MSMPN6006V	600mm	600mm	Otwieranie pionowe	600 x 600mm	596 x 470mm	Stal miękka
MSMPN6008	600mm	800mm	Gładka	600 x 800mm	596 x 670mm	Stal miękka
MSMPN6008V	600mm	1000mm	Otwieranie pionowe	600 x 800mm	596 x 670mm	Stal miękka
MSMPN6010	600mm	1000mm	Gładka	600 x 1000mm	596 x 870mm	Stal miękka

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE