


Profile montażowe 19-calowe częściowa wysokość, CIPP



Profile krótkie z regulacją wysokości i głębokości, umożliwiają instalację wyposażenia 19", przy zachowaniu dostępu do komponentów zainstalowanych na płycie montażowej w obudowie.

FUNKCJE

Opis: 19" pionowe profile krótkie, montowane w celu uzyskania wymiarów 482.6 mm (19") na wszystkich bokach obudowy. Regulacja głębokości przez otwory w odstępach co 25 mm przy pomocy profili wciskanych CLPK.

Materiał: Stal ocynkowana 2 mm.

Ilość sztuk w zestawie: 2 sztuki z akcesoriami montażowymi.

Wymagania montażowe: Do stosowania z wspornikami CIC w obudowach o szerokości 800 mm.

SPECYFIKACJE

Grubość: 2mm
Materiał: Stal miękka
Zakończ: Ocynkowana

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Jednostki stelaża	Materiał obudowy	Szybka wysyłka
CIPP06	267mm	45mm	29mm	6U	Stal miękka	Nie
CIPP09	400mm	45mm	29mm	9U	Stal miękka	Nie
CIPP10	445mm	45mm	29mm	10U	Stal miękka	Nie
CIPP11	489mm	45mm	29mm	11U	Stal miękka	Nie
CIPP13	578mm	45mm	29mm	13U	Stal miękka	Nie
CIPP15	667mm	45mm	29mm	15U	Stal miękka	Nie
CIPP18	800mm	45mm	29mm	18U	Stal miękka	Nie

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE