

Ropa naftowa i gaz ze stali nierdzewnej kombinowane pojedyncze drzwi, MCSS-OG



Wszystkie łączone obudowy stojące ze stali nierdzewnej 316L z pojedynczymi drzwiami z serii MCSS-OG o stopniu ochrony IP 66 są dostępne od ręki w wielu różnych rozmiarach i z panelami o grubości 2 lub 2,5 mm. Ochrona przed przedostawaniem się wody i pyłów do wnętrza obudowy pozwala wyeliminować ryzyko usterek komponentów i związanych z tym zbędnych przestojów. Ta seria obudów sprawdza się doskonale w praktycznie każdym środowisku, w zależności od stopnia narażenia.

NORMY BRANŻOWE

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

FUNKCJE

Materiał: Stal nierdzewna średnioziarnista AISI 316L. Rama: 1,5 mm. Drzwi: 2 lub 2,5 mm. Panel tylny, płyta górna i dolna: 2 lub 2,5 mm. Płyta montażowa: Stal galwanizowana, 3 mm.

Rama: Odwracane otwarte profile zgrzewane liniowo o rozstawie otworów 25 mm zgodnie z DIN 43660.

Drzwi: Montaż na czterech zawiasach umożliwiających otwieranie w lewo lub w prawo. Zestaw zawiera ramę drzwiową z otworami co 25 mm.

Tył: Tylne panel przymocowany śrubą torx M6. Tylne drzwiczki zamiast tylnego panelu. Model RD jest wyposażony w tylne drzwiczki zamiast tylnego panelu.

Panele boczne: Dostarczane jako akcesorium.

Panel górny: Możliwość demontażu.

Zamek: Wielopunktowy system zasuw z zaczepem zamka wyprodukowany ze stali AISI 316L i dodatkowymi blokadami w górnej i dolnej części w przypadku obudów o szer. 1000 mm. Uchwyt wychylny SS 316L z zamkiem półcyndrycznym EK 333.

Płyty dolne: Jednoczęściowa płyta dolna z wtryskiwaną uszczelką poliuretanową zapewniająca maksymalne uszczelnienie lub dwuczęściowa w modelu z tylnymi drzwiczkami.

Płyta montażowa: Możliwość składania na pół i wsuwania. Regulacja głębokości w odstępach co 25 mm z wykorzystaniem akcesorium MPD02. Płyta montażowa jest podczas dostawy przymocowana na zewnątrz opakowania szafy. Obudowy z tylnymi drzwiczkami są wyposażone w dwie płyty montażowe zamontowane z tyłu jedna przy drugiej przy użyciu MPBB06.

Uziemienie: Wszystkie panele są uziemione przez elementy mocujące oraz wyposażone w osobny kołek uziemienia.

Wykończenie: Stal nierdzewna średnioziarnista 240s (średnio 0,5 mikrona).

Zabezpieczenie: Zgodność z IP 66 | TYP 4X, 12 | IK 10, jeśli są używane z SPMSXXXXOG.

Zatwierdzenia: CE, EAC, DNV-GL, GOST, Kema Keur, rejestr transportowy Lloyd, lista cULus.

Wymagania montażowe: Standardowa dostawa gotowa do instalacji łączonej. W przypadku instalacji wolnostojącej należy dodać panele boczne.

Dostawa: Rama z zamontowanymi drzwiami, panelem tylnym, panelem górnym, płytą dolną, płytą montażową i ramą drzwi. Zakres dostawy obejmuje również śruby uziemiające. Dostawa na palecie o szerokości identycznej z szerokością szafy, co umożliwia dopasowanie bez demontażu. Cały materiał opakowaniowy nadaje się do ponownego przetworzenia.

SPECYFIKACJE


Zakończ: Szczotkowany

Materiał: Stal nierdzewna 316

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Głębokość (D)	W zestawie panel tylny	Tylne drzwi w zestawie	Płyta montażowa w zestawie
MCSS200810PR D20	2000mm	800mm	600mm	Nie	Tak	Tak
MCSS200810RD 20	2000mm	800mm	1000mm	Nie	Tak	Tak
MCSS200840G2 0	2000mm	800mm	400mm	Tak	Nie	Tak
MCSS20084PEO G20	2000mm	800mm	400mm	Tak	Nie	Nie
MCSS200860G2 0	2000mm	800mm	600mm	Tak	Nie	Tak
MCSS20086PEO G20	2000mm	800mm	600mm	Tak	Nie	Nie
MCSS20086PER D20	2000mm	800mm	600mm	Nie	Tak	Nie
MCSS20086RD2 0	2000mm	800mm	600mm	Nie	Tak	Tak
MCSS20088PER D20	2000mm	800mm	800mm	Nie	Tak	Nie
MCSS20088RD2 0	2000mm	800mm	800mm	Nie	Tak	Tak
MCSS20108PER D20	2000mm	1000mm	800mm	Nie	Tak	Nie
MCSS20108RD2 0	2000mm	1000mm	800mm	Nie	Tak	Tak

Numer katalogowy	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Głębokość (D)	W zestawie panel tylny	Tylne drzwi w zestawie	Płyta montażowa w zestawie
MCSS200810PR D25	2000mm	800mm	1000mm	Nie	Tak	Tak
MCSS200810RD 25	2000mm	800mm	1000mm	Nie	Tak	Tak
MCSS20084OG2 5	2000mm	800mm	400mm	Tak	Nie	Tak
MCSS20084PEO G25	2000mm	800mm	400mm	Tak	Nie	Nie
MCSS20086OG2 5	2000mm	800mm	600mm	Tak	Nie	Tak
MCSS20086PEO G25	2000mm	800mm	600mm	Tak	Nie	Nie
MCSS20086PER D25	2000mm	800mm	600mm	Nie	Tak	Nie
MCSS20086RD2 5	2000mm	800mm	600mm	Nie	Tak	Tak
MCSS20088PER D25	2000mm	800mm	800mm	Nie	Tak	Nie
MCSS20088RD2 5	2000mm	800mm	800mm	Nie	Tak	Tak
MCSS201010RD 25	2000mm	1000mm	1000mm	Nie	Tak	Tak
MCSS20108PER D25	2000mm	1000mm	800mm	Nie	Tak	Nie
MCSS20108RD2 5	2000mm	1000mm	800mm	Nie	Tak	Tak



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE