

Obudowa sterowania interfejsem operatora, OICE-SS



Panel interfejsu operatora ze stali nierdzewnej OICE-SS ma fabrycznie wykonane otwory, co ułatwia ustawienie na ramieniu obrotowym. Dzięki wysokiej klasie ochrony IP66 i NEMA 12 i 4x obudowa może być używana w środowiskach wymagających konstrukcji higienicznych.

FUNKCJE

Materiał: fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna AISI 304L. Korpus: 1,5 mm. Drzwi w modelu AISI 304L: 1,5 mm, 2 mm w przypadku szaf o wysokości lub szerokości 600 mm lub większych. Płyta montażowa: stal galwanizowana, 2 mm.

Korpus: gięty i zgrzewany liniowo, płyta wzmacniająca zamontowana w dachu obudowy.

Drzwiczki tylne: uformowane z jednego kawałka. Montaż powierzchniowy z możliwością otwarcia pod kątem 130°. Ukryte zawiasy ze stali nierdzewnej AISI 304 ze sworzniami niegubnymi. Możliwość montażu drzwi w sposób pozwalający na ich otwieranie w lewą lub w prawą stronę. Wtryskiwana uszczelka poliuretanowa zapewniająca prawidłowe uszczelnienie.

Zamek: niestandardowy zamek nVent HOFFMAN 3 mm na klucz dwupiórowy, wykonany ze stopu Zamak, umożliwiający ruch pod kątem 90°, wyposażony w mechanizm tłumiący drgania. Dwa zamki w obudowach o wysokości od 600 mm.

Zabezpieczenie: klasa ochrony IP66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.

Wykończenie: fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna 400.

Dostawa: obudowa z drzwiami, dwupiórowym kluczem 3 mm z tworzywa i akcesoriami montażowymi.

SPECYFIKACJE

Materiał: 304 Stal nierdzewna; 316L ze stali nierdzewnej

Table 1/1						
Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Zgodność systemu	Waga	Szybka wysyłka
OICE60606030S	600mm	600mm	300mm	Seria kompaktowa 2, Syspend 180-Max, Syspend 281-Max	3kg	Nie
OICE48404021S	400mm	400mm	210mm	CS480 Stainless Steel	3kg	Nie
OICE48364015S	360mm	400mm	150mm	CS480 Stainless Steel	3kg	Nie
OICE60505021S	500mm	500mm	210mm	Seria kompaktowa 2, Syspend 180-Max, Syspend 281-Max	3kg	Nie
OICE48405021S	400mm	500mm	210mm	CS480 Stainless Steel	3kg	Nie
OICE60406021S	400mm	600mm	210mm	Seria kompaktowa 2, Syspend 180-Max, Syspend 281-Max	3kg	Nie
OICE48406021S	400mm	600mm	210mm	CS480 Stainless Steel	3kg	Nie
OICE60404021S	400mm	400mm	210mm	Seria kompaktowa 2, Syspend 180-Max, Syspend 281-Max	3kg	Nie
OICE48303615S	300mm	360mm	150mm	CS480 Stainless Steel	3kg	Nie
OICE48505021S	500mm	500mm	210mm	CS480 Stainless Steel	3kg	Nie

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE