

Gniazdo zasilania ze zintegrowanym bezpiecznikiem, LPS



Łatwe do montażu gniazda zasilania, które należy zamontować na szynie DIN, do używania, gdy należy podłączyć wyposażenie zewnętrzne.

NORMY BRANŻOWE

cULus_UL listed

CE

GOST

FUNKCJE

Opis: Gniazdo elektryczne montowane na szynie DIN. Złącze z zaciskiem ciśnieniowym do łatwego i szybkiego kablowania.

Wymiary: 92 mm × 62 mm × 48 mm.

Połączenie: 3 zaciski ciśnieniowe do przewodów linkowych i sztywnych 0.5 – 2.5 mm². Zintegrowany bezpiecznik 6.3, A 5 × 20 mm.

Wykończenie: Jasnoszare.

Materiał: Plastik UL 94 V-0.

Ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka.

SPECYFIKACJE

Kolor:	Jasnoszary
Materiał:	Plastik
Kod koloru:	RAL 7035
Zakończ:	Gładka

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Typ gniazda	Waga	Szybka wysyłka
LPS10	92mm	62mm	48mm	SCHUKO	120kg	Nie
LPS10UK	92mm	62mm	48mm	Typ G.	120kg	Nie
LPS10CH	92mm	62mm	48mm	Switzerland	120kg	Nie
LPS10USA	92mm	62mm	48mm	Typ A.	120kg	Nie
LPS10FR	92mm	62mm	48mm	Typ F.	120kg	Nie

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE