

Profile 19-calowe, AVP



19-calowe urządzenia można łatwo zamontować w obudowach ściennych, zarówno w fabryce, jak i w terenie, gdy używane są te profile.

FUNKCJE

Opis: Tylko w przypadku obudów o szerokości 600 mm. Regulowana głębokość za pomocą akcesorium AMG. Głębokość użytkowa między profilami 19" a drzwiami zewnętrznymi: 56 mm. Zamontowane w otworach zawiasów znajdujących się w przedniej ramie obudowy. W przypadku obudów ze stali nierdzewnej wymagana jest obróbka skrawaniem.

Materiał: 2 mm stal ocynkowana.

Ilość opakowania: jedna para z akcesoriami montażowymi.

SPECYFIKACJE

Grubość: 2mm
Zakończ: Ocynkowany
Materiał: Stal miękka

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Jednostki stelaża	Materiał obudowy	Szybka wysyłka
AVP0600	600mm	55mm	50mm	13U	Stal miękka	Nie
AVP1200	1200mm	55mm	50mm	26U	Stal miękka	Nie
AVP0800	800mm	55mm	50mm	17U	Stal miękka	Nie
AVP1000	1000mm	55mm	50mm	21U	Stal miękka	Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Nie nadaje się do AFS.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE