


Płyta uszczelniająca 90-stopniowy kąt Lay-in zawias-Cover



Lay-in Hinged-Cover 90-Degree Angle Sealing Plates are used for junction to a lay-in wireway section or fitting to a closure plate, a box connector, a non-lay-in cut-off fitting or any similar non-lay-in section or fitting. Each sealing plate also includes one gasket and one set of screws to join sections.

FUNKCJE

Lay-in Hinged-Cover 90-Degree Angle Sealing Plates are used for junction to a lay-in wireway section or fitting to a closure plate, a box connector, a non-lay-in cut-off fitting or any similar non-lay-in section or fitting

Each sealing plate also includes one gasket and one set of screws to join sections

SPECYFIKACJE

Kod koloru:	ANSI 61
Zakończ:	Ocynkowany; Malowany proszkowo
Kolor:	Szary
Materiał:	Stal miękka

Table 1/1

Numer katalogowy	Typ	Wysokość	Szerokość	Grubość	Szybka wysyłka
F22LSAG	Płyta uszczelniająca	64mm	64mm	1.9mm	Nie
F44LSAG	Płyta uszczelniająca	102mm	102mm	1.9mm	Nie
F66LSAG	Płyta uszczelniająca	152mm	152mm	1.9mm	Nie
F88LSAG	Płyta uszczelniająca	203mm	203mm	1.9mm	Nie
F126LSAG	Płyta uszczelniająca	305mm	152mm	1.9mm	Nie

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE