

Półka 19 cala, VSF



Możliwość regulacji wysokości półki oraz montażu w sposób dostosowujący półkę do większych obciążeń. Otwory wentylacyjne zapewniają odpowiedni obieg powietrza w obudowie.

FUNKCJE

Opis: Udźwig maksymalny przy montażu bezpośrednio na profilach 19", z przodu i z tyłu. Otwory wentylacyjne.

Materiał: Stal 1.5 mm.

Wykończenie: Jasnoszary, RAL 7035.

Ilość sztuk w zestawie: 1 półka z osprzętem montażowym.

Maximum load capacity: 1200 N

SPECYFIKACJE

Grubość:	1.5mm
Kolor:	Jasnoszary
Materiał:	Stal miękka
Zakończ:	Malowany proszkowo
Kod koloru:	RAL 7035

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Obciążenie znamionowe	Materiał obudowy	Szybka wysyłka
VSF1470	19mm	468mm	468mm	1200N	Stal miękka	Nie
VSF1406	19mm	404mm	404mm	1200N	Stal miękka	Nie
VSF1597	19mm	595mm	595mm	1200N	Stal miękka	Nie

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE