

Drzwi boczne, DNS



Drzwi boczne zamontowane w obudowie zapewniają łatwy dostęp do tylnej części komponentów zamontowanych z przodu, gdy dostęp od tyłu nie jest możliwy.

FUNKCJE

Opis: Element zastępujący panel boczny SPM. W celu zapewnienia łatwego dostępu do sprzętu wewnątrz obudowy lub gdy obudowy są połączone tyłami. Wyposażone w standardowy dwupiórowy zamek 3 mm umożliwiające wszystkie opcje ryglowania. Opcjonalna rama do drzwi.

Materiał: Płyta stalowa 2 mm.

Wykończenie: RAL 7035 powłoka strukturalna powlekana proszkowo.

Zabezpieczenie: Zgodność z IP 55 | TYP 12 | IK 10.

Ilość sztuk w zestawie: 1 drzwi z ramą montażową.

SPECYFIKACJE

Grubość:	2mm
Kolor:	Jasnoszary
Materiał:	Stal miękka
Wykończenie:	Powłoka proszkowa
Kod koloru:	RAL 7035

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Materiał obudowy	Rodzina produktów	Szybka wysyłka
DNS2005R5	1982mm	493mm	51mm	Stal miękka	Wolnostojący	Nie
DNS1805R5	1782mm	493mm	51mm	Stal miękka	Wolnostojący	Nie
DNS1806R5	1782mm	593mm	51mm	Stal miękka	Wolnostojący	Nie
DNS2006R5	1982mm	593mm	51mm	Stal miękka	Wolnostojący	Nie

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE