

Panele boczne do obudów podłogowych, PCUP



Dodatkowe miejsce, utworzone przez ramę przedłużającą, jest zamykane za pomocą tych paneli w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony i ograniczenia dostępu do tego obszaru.

FUNKCJE

Opis: Do zakrywania boków dolnej ramy kablowej PCU. Mocowanie: 4 śruby.

Materiał: Blacha stalowa 1,35 mm.

Wykończenie: Strukturalne malowanie proszkowe RAL 7035.

Ilość sztuk w zestawie: 2 panele z osprzętem montażowym.

SPECYFIKACJE

Grubość:	1.35mm
Kolor:	Jasnoszary
Materiał:	Stal miękka
Wykończenie:	Malowany proszkowo
Kod koloru:	RAL 7035

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Materiał obudowy	Szybka wysyłka
PCUP208R5	200mm	800mm	12mm	Stal miękka	Nie
PCUP206R5	200mm	599mm	12mm	Stal miękka	Nie
PCUP308R5	300mm	800mm	12mm	Stal miękka	Nie
PCUP306R5	300mm	599mm	12mm	Stal miękka	Nie

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE