


# Proste wejście kabli ochronnych do obudów ściennych, CES



Gumowy przepust kablowy. Łatwy beznarzędziowy montaż, także kabli i rur przeciąganych pod kątem. Zachowuje stopień ochrony IP.

## FUNKCJE

Opis: Prosty gumopodobny pierścień uszczelniający. Beznarzędziowa instalacja. „Wypychana” membrana zapewnia stałe uszczelnienie do chwili jej przebicia przez kabel lub rurę. Wyposażony w stożek, który zaciska się wokół kabla i utrzymuje stopień ochrony IP. Optymalne rozwiązanie dla kabli przechodzących pod kątem. Nadaje się do otworów w materiałach o grubości od 0,5 do 4,5 mm.

Materiał: TPE (elastomer termoplastyczny), bez halogenu.

Odporność na temperaturę: -50°C do +125°C.

Wykończenie: RAL 7035.

Zabezpieczenie: IP 67.

The installation does not require tools

The “pushout” membrane is a permanent seal until it is penetrated by a cable or pipe

It is equipped with a sock that closes tight around the cable and allows for it to be moved around like a “joy-stick” in the opening without endangering the IP, so it works extremely well with cables passing through at an angle

Suitable for holes in materials of 0.5 to 4.5 mm thickness

SPECYFIKACJE

- Kolor:

Jasnoszary
- Kod koloru:


RAL 7035
- Wykończenie:

Gładka
- Materiał:

Elastomer termoplastyczny

| Table 1/1        |              |               |               |              |          |                      |
|------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------|----------------------|
| Numer katalogowy | Wysokość (H) | Szerokość (W) | Głębokość (D) | Wysokość (H) | Średnica | Zakres średnic kabli |
| CES16            | 11mm         | 24mm          | 24mm          | 4mm min      | 23.5mm   | 5 – 10mm             |
| CES20            | 11mm         | 28mm          | 28mm          | 4mm min      | 27.5mm   | 6 – 13mm             |
| CES25            | 11mm         | 33mm          | 33mm          | 4mm min      | 39.5mm   | 8 – 17mm             |
| CES32            | 11mm         | 40mm          | 40mm          | 4mm min      | 39.5mm   | 12 – 24mm            |

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.