

Obudowa z stali miękkiej z pojedynczymi drzwiami | Obudowy naścienne, MAS

Seria obudów naściennych z stali miękkiej z pojedynczymi drzwiami z serii MAS o stopniu ochrony IP 66 jest dostępna od ręki w wielu różnych rozmiarach. Ta seria obudów dobrze sprawdza się w różnego rodzaju zastosowaniach. Ochrona przed przedostawaniem się wody i pyłów do wnętrza obudowy pozwala wyeliminować ryzyko usterek komponentów i związanych z tym zbędnych przestojów.



NORMY BRANŻOWE

UL 508A Listed; Type 4, 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 4, 12

CSA, File No. 1442951: Type 4, 12

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL, DNV, EAC

FUNKCJE

Korpus: Element składany i zgrzewany liniowo. Cztery otwory o średnicy 8.5 mm do montażu naściennego, przetłocznia o średnicy 20.4 mm i grubości 2 mm zapewniające obieg powietrza wokół tylnej części obudowy.

Otwór płyty przepustu kablowego: Element znajdujący się całkowicie z tyłu obudowy i ułatwiający okablowanie na płycie montażowej.

Zabezpieczenie: Zgodność z IP 66 | TYP 4, 12 | IK 10. W przypadku instalacji zewnętrznych zalecane jest użycie osłony przeciwdeszczowej, ARF oraz farby poliestrowej 100% wraz z podkładem chroniącym przed korozją. W przypadku zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń należy wziąć pod uwagę odporność na korozję.

Płyta montażowa: Płyta montażowa jest oznaczona pionowa w odstępach co 10 mm w celu ułatwienia poziomego pozycjonowania urządzeń. W górnej i dolnej części znajdują się otwory ułatwiające mocowanie kabli. Mocowanie na kołki M8 zgrzewane na wcisk z tyłu obudowy. W przypadku rozmiarów 800 mm i powyżej wszystkie krawędzie są wzmacniane przez składanie. Akcesorium AMG umożliwia dostosowanie pozycji płyty montażowej do dowolnej głębokości.

Materiał: Korpus: 1,2 mm stal miękka dla obudów o głębokości 155 mm / 1,4 mm dla obudów o głębokości 210 lub 260 mm / 1,5 mm dla obudów o głębokości 300 lub 400 mm, lub gdy wysokość lub szerokość jest większa lub równa 1000 mm. Płyta dławnicowa: 1,4 mm stal miękka. Drzwi: 1,2 mm stal miękka / 1,5 mm dla obudów o wysokości lub szerokości 500 mm lub większej / 2 mm dla obudów o wysokości lub szerokości 800 mm lub większej. Płyta montażowa: 2 mm stal galwanizowana.

Zamek: Niestandardowy zamek nVent HOFFMAN 3 mm na klucz dwupiórowy

Wykończenie: Strukturalna powłoka proszkowa RAL 7035.

Drzwiczki: Montaż powierzchniowy z możliwością otwarcia pod kątem 130°. Kryte demontowalne zawiasy ze sworzniami niegubnymi. Zawiasy można zamontować z lewej lub z prawej strony. Wewnętrzne kołki spawane M6 do montażu profili

drzwiowych MMDP, patrz dostawa. Szczelność zapewnia wtryskiwana, jednoelementowa uszczelka poliuretanowa.

Dostawa: Obudowa z drzwiami i płytą montażową (niedołączonymi do elementów o numerach katalogowych kończących się znakami PER5). Dla wysokości 600 mm lub większej dwa profile mocowania drzwi MMDP. Płyty przelotowe z uszczelkami, plastikowy dwupiórowy klucz 3 mm i akcesoria montażowe. Metalowy klucz, dla wysokości 1000 mm i większej. Elementy uziemienia.

SPECYFIKACJE

Kolor:	Jasnoszary
Materiał:	Stal miękka
Wykończenie:	Powłoka proszkowa
Kod koloru:	RAL 7035

Table 1/1						
Numer katalogowy	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Głębokość (D)	Płyta montażowa w zestawie	Rozmiar panelu	Maks. głębokość montażu
MAS1008040PER5	1000mm	800mm	400mm	Nie		
MAS1008040R5	1000mm	800mm	400mm	Tak	970 x 750mm	382mm
MAS1206030PER5	1200mm	600mm	300mm	Nie		
MAS1206030R5	1200mm	600mm	300mm	Tak	1170 x 550mm	282mm
MAS1208030PER5	1200mm	800mm	300mm	Nie		
MAS1208030R5	1200mm	800mm	300mm	Tak	1170 x 750mm	282mm
MAS1208040PER5	1200mm	800mm	400mm	Nie		
MAS1208040R5	1200mm	800mm	400mm	Tak	1170 x 750mm	382mm
MAS1006026PER5	1000mm	600mm	260mm	Nie		
MAS1006026R5	1000mm	600mm	260mm	Tak	970 x 550mm	242mm
MAS1006030PER5	1000mm	600mm	300mm	Nie		
MAS1006030R5	1000mm	600mm	300mm	Tak	970 x 550mm	282mm
MAS1008026PER5	1000mm	800mm	260mm	Nie		
MAS1008026R5	1000mm	800mm	260mm	Tak	970 x 750mm	242mm

Numer katalogowy	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Głębokość (D)	Płyta montażowa w zestawie	Rozmiar panelu	Maks. głębokość montażu
MAS1008030PER5	1000mm	800mm	300mm	Nie		
MAS1008030R5	1000mm	800mm	300mm	Tak	970 x 750mm	282mm
MAS0202015PER5	200mm	200mm	155mm	Nie		
MAS0202015R5	200mm	200mm	155mm	Tak	170 x 150mm	137mm
MAS0252015PER5	250mm	200mm	155mm	Nie		
MAS0252015R5	250mm	200mm	155mm	Tak	220 x 150mm	137mm
MAS0252515PER5	250mm	250mm	155mm	Nie		
MAS0252515R5	250mm	250mm	155mm	Tak	220 x 200mm	137mm
MAS0302515PER5	300mm	250mm	155mm	Nie		
MAS0302515R5	300mm	250mm	155mm	Tak	270 x 200mm	137mm
MAS0302521PER5	300mm	250mm	210mm	Nie		
MAS0302521R5	300mm	250mm	210mm	Tak	270 x 200mm	192mm
MAS0303015PER5	300mm	300mm	155mm	Nie		
MAS0303015R5	300mm	300mm	155mm	Tak	270 x 250mm	137mm
MAS0303021PER5	300mm	300mm	210mm	Nie		
MAS0303021R5	300mm	300mm	210mm	Tak	270 x 250mm	192mm

Numer katalogowy	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Głębokość (D)	Płyta montażowa w zestawie	Rozmiar panelu	Maks. głębokość montażu
MAS0304021PER5	300mm	400mm	210mm	Nie		
MAS0304021R5	300mm	400mm	210mm	Tak	270 x 330mm	192mm
MAS0352515PER5	350mm	250mm	155mm	Nie		
MAS0352515R5	350mm	250mm	155mm	Tak	320 x 200mm	137mm
MAS0403015PER5	400mm	300mm	155mm	Nie		
MAS0403015R5	400mm	300mm	155mm	Tak	370 x 250mm	137mm
MAS0403021PER5	400mm	300mm	210mm	Nie		
MAS0403021R5	400mm	300mm	210mm	Tak	370 x 250mm	192mm
MAS0404021PER5	400mm	400mm	210mm	Nie		
MAS0404021R5	400mm	400mm	210mm	Tak	370 x 350mm	192mm
MAS0405021PER5	400mm	500mm	210mm	Nie		
MAS0405021R5	400mm	500mm	210mm	Tak	370 x 450mm	192mm
MAS0406021PER5	400mm	600mm	210mm	Nie		
MAS0406021R5	400mm	600mm	210mm	Tak	370 x 550mm	192mm
MAS0503021PER5	500mm	300mm	210mm	Nie		
MAS0503021R5	500mm	300mm	210mm	Tak	470 x 250mm	192mm

Numer katalogowy	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Głębokość (D)	Płyta montażowa w zestawie	Rozmiar panelu	Maks. głębokość montażu
MAS0504015PER5	500mm	400mm	155mm	Nie		
MAS0504015R5	500mm	400mm	155mm	Tak	470 x 350mm	137mm
MAS0504021PER5	500mm	400mm	210mm	Nie		
MAS0504021R5	500mm	400mm	210mm	Tak	470 x 350mm	192mm
MAS0504026PER5	500mm	400mm	260mm	Nie		
MAS0504026R5	500mm	400mm	260mm	Tak	470 x 350mm	242mm
MAS0504030PER5	500mm	400mm	300mm	Nie		
MAS0504030R5	500mm	400mm	300mm	Tak	470 x 350mm	282mm
MAS0505021PER5	500mm	500mm	210mm	Nie		
MAS0505021R5	500mm	500mm	210mm	Tak	470 x 450mm	192mm
MAS0505030PER5	500mm	500mm	300mm	Nie		
MAS0505030R5	500mm	500mm	300mm	Tak	470 x 450mm	282mm
MAS0606040R5	600mm	600mm	400mm	Tak	570 x 550mm	382mm
MAS0705021PER5	700mm	500mm	210mm	Nie		
MAS0705021R5	700mm	500mm	210mm	Tak	670 x 450mm	192mm
MAS0705026PER5	700mm	500mm	260mm	Nie		
MAS0705026R5	700mm	500mm	260mm	Tak	670 x 450mm	242mm

Numer katalogowy	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Głębokość (D)	Płyta montażowa w zestawie	Rozmiar panelu	Maks. głębokość montażu
MAS0804030PER5	800mm	400mm	300mm	Nie		
MAS0804030R5	800mm	400mm	300mm	Tak	770 x 350mm	282mm
MAS0806021PER5	800mm	600mm	210mm	Nie		
MAS0806021R5	800mm	600mm	210mm	Tak	770 x 550mm	192mm
MAS0806026PER5	800mm	600mm	260mm	Nie		
MAS0806026R5	800mm	600mm	260mm	Tak	770 x 550mm	242mm
MAS0806030PER5	800mm	600mm	300mm	Nie		
MAS0806030R5	800mm	600mm	300mm	Tak	770 x 550mm	282mm
MAS0806040PER5	800mm	600mm	400mm	Nie		
MAS0806040R5	800mm	600mm	400mm	Tak	770 x 550mm	382mm
MAS0604015PER5	600mm	400mm	155mm	Nie		
MAS0604015R5	600mm	400mm	155mm	Tak	570 x 350mm	137mm
MAS0604021PER5	600mm	400mm	210mm	Nie		
MAS0604021R5	600mm	400mm	210mm	Tak	570 x 350mm	192mm
MAS0604026PER5	600mm	400mm	260mm	Nie		
MAS0604026R5	600mm	400mm	260mm	Tak	570 x 350mm	242mm


Numer katalogowy	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Głębokość (D)	Płyta montażowa w zestawie	Rozmiar panelu	Maks. głębokość montażu
MAS0604030PER 5	600mm	400mm	300mm	Nie		
MAS0604030R5	600mm	400mm	300mm	Tak	570 x 350mm	282mm
MAS0605015PER 5	600mm	500mm	155mm	Nie		
MAS0605015R5	600mm	500mm	155mm	Tak	570 x 450mm	137mm
MAS0605021PER 5	600mm	500mm	210mm	Nie		
MAS0605021R5	600mm	500mm	210mm	Tak	570 x 450mm	192mm
MAS0605026PER 5	600mm	500mm	260mm	Nie		
MAS0605026R5	600mm	500mm	260mm	Tak	570 x 450mm	242mm
MAS0605030PER 5	600mm	500mm	300mm	Nie		
MAS0605030R5	600mm	500mm	300mm	Tak	570 x 450mm	282mm
MAS0606021PER 5	600mm	600mm	210mm	Nie		
MAS0606021R5	600mm	600mm	210mm	Tak	570 x 550mm	192mm
MAS0606030PER 5	600mm	600mm	300mm	Nie		
MAS0606030R5	600mm	600mm	300mm	Tak	570 x 550mm	282mm
MAS0606040PER 5	600mm	600mm	400mm	Nie		
MAS0808021PER 5	800mm	800mm	210mm	Nie		

Numer katalogowy	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Głębokość (D)	Płyta montażowa w zestawie	Rozmiar panelu	Maks. głębokość montażu
MAS0608030PER 5	600mm	800mm	300mm	Nie		
MAS0608030R5	600mm	800mm	300mm	Tak	570 x 750mm	282mm
MAS0808021R5	800mm	800mm	210mm	Tak	770 x 750mm	192mm
MAS0808030PER 5	800mm	800mm	300mm	Nie		
MAS0808030R5	800mm	800mm	300mm	Tak	770 x 750mm	282mm
MAS0808040PER 5	800mm	800mm	400mm	Nie		
MAS0808040R5	800mm	800mm	400mm	Tak	770 x 750mm	382mm

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

* Obudowy o wysokości 1000 mm i wyższe są wyposażone w trzypunktowy system zasuw.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.