

Mała skrzynka zaciskowa ABS, DABP



Skrzynki zaciskowe ABS, DABP, zapewniają stopień ochrony IP 66 i 67, dostępne są od ręki w wielu różnych rozmiarach. Skrzynki z serii DABP dobrze sprawdzają się w wymagających środowiskach, ponieważ ich wnętrze jest dobrze chronione przed dostępem wody i kurzu. W ten sposób wyeliminowano ryzyko awarii komponentów, a przez to również niepożądanych przestojów.

NORMY BRANŻOWE

CE
UKCA
GOST
IP

FUNKCJE

Opis: Bezhalogenowa skrzynka z kopolimeru ABS do zastosowań wewnętrznych. Niska odporność na promieniowanie UV.

Materiał: Korpus: Kopolimer ABS. Zwykła pokrywa: Kopolimer ABS. Przezroczysta pokrywa: poliwęglan.

Uszczelka: Uszczelka poliuretanowa zintegrowana z pokrywą skrzynki.

Odporność na temperaturę: Od -40°C do +60°C.

Zapalność: UL94 HB.

Zabezpieczenie: IP 66, 67 | IK 06 (-25°C), IK 07 (+35°C).

Wykończenie: RAL 7035.

Dostawa: Korpus, pokrywa, śruby pokrywy wykonane z stali nierdzewnej, śruby mocujące i zaślepki pokrywy wykonane z poliamidu.

Low UV radiation resistance

Polyurethane gasket integrated in the box cover

Temperature resistance: -40 °C to +60 °C

Flammability: UL94 HB

Body, cover, cover screws manufactured from stainless steel, mounting screws and cover plugs made from polyamide

SPECYFIKACJE

Materiał: ABS
Kolor: Jasnoszary
Zakończ: Gładka

Table 1/1


Numer katalogowy	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Głębokość (D)	Maksymalna głębokość montażu	Waga	Szybka wysyłka
DABP080806GE	80mm	82mm	86mm	42mm	0.1kg	Nie
DABP080809GE	80mm	82mm	56mm	72mm	0.1kg	Nie
DABP081206GE	80mm	120mm	56mm	42mm	0.15kg	Nie
DABP081209GE	80mm	120mm	86mm	72mm	0.2kg	Nie
DABP081606GE	80mm	160mm	56mm	42mm	0.2kg	Nie
DABP081609GE	80mm	160mm	86mm	72mm	0.2kg	Nie
DABP121206GE	120mm	122mm	56mm	42mm	0.2kg	Nie
DABP121209GE	120mm	122mm	86mm	72mm	0.25kg	Nie
DABP121609GE	120mm	160mm	91mm	77mm	0.35kg	Nie
DABP122009GE	120mm	200mm	86mm	72mm	0.35kg	Nie
DABP152008GE	150mm	200mm	76mm	62mm	0.4kg	Nie
DABP050504GE	53mm	55mm	36mm	27.5mm	0.5kg	Nie
DABP162409GE	160mm	240mm	91mm	77mm	0.55kg	Nie
DABP162412GE	160mm	240mm	121mm	107mm	0.7kg	Nie
DABP050704GE	53mm	65mm	36mm	25mm	0.8kg	Nie
DABP233009GE	230mm	300mm	86mm	72mm	0.85kg	Nie

Numer katalogowy	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Głębokość (D)	Maksymalna głębokość montażu	Waga	Szybka wysyłka
DABP233011GE	230mm	300mm	111mm	97mm	1kg	Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Uwaga: Istnieje możliwość zamówienia skrzynki zaciskowej z zamontowaną przezroczystą pokrywą z poliwęglanu. W tym celu symbol GE w numerze części należy zastąpić symbolem TE.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE