

# Skrzynka zaciskowa ze stali nierdzewnej, SSTB



Skrzynki zaciskowe z stali nierdzewnej z serii SSTB, zapewniające stopień ochrony IP 66, dostępne są od ręki w wielu różnych rozmiarach. Dzięki odporności na korozję skrzynki SSTB są przystosowane do montażu wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz. Wnętrze skrzynki chronione jest przed dostępem wody i kurzu, co eliminuje ryzyko awarii komponentów, a przez to niepożądanych przestojów.

## NORMY BRANŻOWE

UL 508A Listed; Type 4X, 12, 13; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4X 12, 13; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 4X, 12, 13

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL, EAC

## FUNKCJE

**Materiał:** Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna AISI 304L / AISI 316L (na zamówienie). Korpus: 1 mm. Pokrywa: 1,5 mm.

**Korpus:** Gięty i spawany. Cztery kołki M6 x 13 do montażu profilu dolnego/płyty montażowej. W celu ułatwienia instalacji każdy tylny narożnik obudowy jest oznaczony laserowo, aby precyzyjnie wskazać miejsce wiercenia otworów i mocowania wsporników do montażu ściennego AWS.

**Uszczelka:** Szczelność zapewnia wtryskiwana uszczelka poliuretanowa. W przypadku stali AISI 316L szczelność zapewnia wtryskiwana uszczelka silikonowa.

**Uziemienie:** Kołki uziemiające M8 x 18 mm na korpusie i pokrywie, nakrętki M8, podkładki uziemiające i etykiety.

**Zabezpieczenie:** IP 66 | TYP 4X, 12 | IK 08.

**Wykończenie:** Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna 400.

**Dostawa:** Korpus, pokrywa, śruby pokrywy, śruby mocujące, zaślepki pokrywy i osprzęt uziemiający.

## SPECYFIKACJE

**Grubość korpusu:** 1mm  
**Grubość drzwi:** 1.5mm  
**Wykończenie:** Powierzchnia szczotkowana


Table 1/1

| Numer katalogowy | Wysokość (H) | Szerokość (W) | Głębokość (D) | Materiał            | Masa   | Szybka wysyłka |
|------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|--------|----------------|
| SSTB151508       | 150mm        | 150mm         | 80mm          | Stal nierdzewna 304 | 1.1kg  | Nie            |
| SSTB151508-316   | 150mm        | 150mm         | 80mm          | Stal nierdzewna 316 | 1.1kg  | Nie            |
| SSTB151512       | 150mm        | 150mm         | 120mm         | Stal nierdzewna 304 | 1.3kg  | Nie            |
| SSTB151512-316   | 150mm        | 150mm         | 120mm         | Stal nierdzewna 316 | 1.3kg  | Nie            |
| SSTB153008       | 150mm        | 300mm         | 80mm          | Stal nierdzewna 304 | 1.9kg  | Nie            |
| SSTB153008-316   | 150mm        | 300mm         | 80mm          | Stal nierdzewna 316 | 1.8kg  | Nie            |
| SSTB153012       | 150mm        | 300mm         | 120mm         | Stal nierdzewna 304 | 2.2kg  | Nie            |
| SSTB153012-316   | 150mm        | 300mm         | 120mm         | Stal nierdzewna 316 | 2.15kg | Nie            |
| SSTB202008       | 200mm        | 200mm         | 80mm          | Stal nierdzewna 304 | 1.7kg  | Nie            |
| SSTB202008-316   | 200mm        | 200mm         | 80mm          | Stal nierdzewna 316 | 1.65kg | Nie            |
| SSTB202012       | 200mm        | 200mm         | 120mm         | Stal nierdzewna 304 | 2kg    | Nie            |
| SSTB202012-316   | 200mm        | 200mm         | 120mm         | Stal nierdzewna 316 | 1.9kg  | Nie            |
| SSTB203008       | 200mm        | 300mm         | 80mm          | Stal nierdzewna 304 | 2.3kg  | Nie            |
| SSTB203008-316   | 200mm        | 300mm         | 80mm          | Stal nierdzewna 316 | 2.25kg | Nie            |
| SSTB203012       | 200mm        | 300mm         | 120mm         | Stal nierdzewna 304 | 2.7kg  | Nie            |
| SSTB203012-316   | 200mm        | 300mm         | 120mm         | Stal nierdzewna 316 | 2.55kg | Nie            |
| SSTB204008       | 200mm        | 400mm         | 80mm          | Stal nierdzewna 304 | 2.9kg  | Nie            |

| Numer katalogowy | Wysokość (H) | Szerokość (W) | Głębokość (D) | Materiał            | Masa   | Szybka wysyłka |
|------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|--------|----------------|
| SSTB204008-316   | 200mm        | 400mm         | 80mm          | Stal nierdzewna 316 | 2.8kg  | Nie            |
| SSTB204012       | 200mm        | 400mm         | 120mm         | Stal nierdzewna 304 | 3.3kg  | Nie            |
| SSTB204012-316   | 200mm        | 400mm         | 120mm         | Stal nierdzewna 316 | 3.15kg | Nie            |
| SSTB205012       | 200mm        | 500mm         | 120mm         | Stal nierdzewna 304 | 4.1kg  | Nie            |
| SSTB205012-316   | 200mm        | 500mm         | 120mm         | Stal nierdzewna 316 | 3.9kg  | Nie            |
| SSTB206012       | 200mm        | 600mm         | 120mm         | Stal nierdzewna 304 | 4.8kg  | Nie            |
| SSTB206012-316   | 200mm        | 600mm         | 120mm         | Stal nierdzewna 316 | 4.55kg | Nie            |
| SSTB208012       | 200mm        | 800mm         | 120mm         | Stal nierdzewna 304 | 6.2kg  | Nie            |
| SSTB208012-316   | 200mm        | 800mm         | 120mm         | Stal nierdzewna 316 | 5.9kg  | Nie            |
| SSTB303008       | 300mm        | 300mm         | 80mm          | Stal nierdzewna 304 | 3.2kg  | Nie            |
| SSTB303008-316   | 300mm        | 300mm         | 80mm          | Stal nierdzewna 316 | 3.05kg | Nie            |
| SSTB303012       | 300mm        | 300mm         | 120mm         | Stal nierdzewna 304 | 3.6kg  | Nie            |
| SSTB303012-316   | 300mm        | 300mm         | 120mm         | Stal nierdzewna 316 | 3.45kg | Nie            |
| SSTB304012       | 300mm        | 400mm         | 120mm         | Stal nierdzewna 304 | 4.5kg  | Nie            |
| SSTB304012-316   | 300mm        | 400mm         | 120mm         | Stal nierdzewna 316 | 4.3kg  | Nie            |
| SSTB305012       | 300mm        | 500mm         | 120mm         | Stal nierdzewna 304 | 5.4kg  | Nie            |
| SSTB305012-316   | 300mm        | 500mm         | 120mm         | Stal nierdzewna 316 | 5.1kg  | Nie            |
| SSTB306012       | 300mm        | 600mm         | 120mm         | Stal nierdzewna 304 | 6.4kg  | Nie            |
| SSTB306012-316   | 300mm        | 600mm         | 120mm         | Stal nierdzewna 316 | 6.1kg  | Nie            |
| SSTB404012       | 400mm        | 400mm         | 120mm         | Stal nierdzewna 304 | 5.8kg  | Nie            |

| Numer katalogowy | Wysokość (H) | Szerokość (W) | Głębokość (D) | Materiał            | Masa   | Szybka wysyłka |
|------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|--------|----------------|
| SSTB404012-316   | 400mm        | 400mm         | 120mm         | Stal nierdzewna 316 | 5.4kg  | Nie            |
| SSTB406012       | 400mm        | 600mm         | 120mm         | Stal nierdzewna 304 | 8.1kg  | Nie            |
| SSTB406012-316   | 400mm        | 600mm         | 120mm         | Stal nierdzewna 316 | 7.55kg | Nie            |
| SSTB408012       | 400mm        | 800mm         | 120mm         | Stal nierdzewna 304 | 10.3kg | Nie            |
| SSTB408012-316   | 400mm        | 800mm         | 120mm         | Stal nierdzewna 316 | 9.7kg  | Nie            |

## SCHEMATY



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**