

Profile przesuwne poprzeczne, MTS



W pełni wyposażona płyta montażowa z możliwością wsuwania z boku obudowy. Montaż za pomocą profili U.

FUNKCJE

Opis: Do stosowania podczas instalowania szerokiej płyty montażowej. Regulacja głębokości skokowo co 25 mm. Zgodność z rolkami MTS01W.

Ilość sztuk w zestawie: 2 profile z akcesoriami montażowymi.

Materiał: Stal ocynkowana 3 mm.

SPECYFIKACJE

Grubość: 3mm
Materiał: Stal miękka
Zakończ: Ocynkowana

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Ilość rolek	Materiał obudowy	Szybka wysyłka
MTS800	52mm	800mm	68mm	3 min	Stal miękka	Nie
MTS1000	52mm	1000mm	68mm	4 min	Stal miękka	Nie
MTS1200	52mm	1200mm	68mm	5 min	Stal miękka	Nie
MTS1600	52mm	1600mm	68mm	7 min	Stal miękka	Nie
MTS500	52mm	500mm	68mm	2 min	Stal miękka	Nie
MTS600	52mm	600mm	68mm	3 min	Stal miękka	Nie

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE