

Uniwersalny wspornik do szyn zbiorczych, WO60



Wspornik do szyn umożliwiający tworzenie bezpiecznego i łatwego w użyciu systemu z odległością 60 mm między systemami szyn.

NORMY BRANŻOWE

GL

DNV-GL

FUNKCJE

Opis: Uniwersalny wspornik do szyn zbiorczych 3/4 polowy z otworami, dostarczany bez osłony końcowej.

Napięcie znamionowe: 690 V.

Częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz.

Znamionowe napięcie izolacji U_i : 1000 V.

Znamionowe napięcie udarowe U_{imp} : 8 kV.

Zatwierdzenia: GL, DNV GL.

Rated frequency: 50/60 Hz

Rated isolation voltage U_i : 1000 V

Rated surge voltage U_{imp} : 8 kV

SPECYFIKACJE

Table 1/1						
Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Materiał obudowy	Rodzina produktów	Materiał
01485	20mm	242mm	51mm	plastik, Stal	Akcesoria ogólne IEC	plastik, Stal
01495	20mm	191mm	50mm	plastik, Stal	Akcesoria ogólne IEC	plastik, Stal

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE